

CH10x38 gG 10A/500V



Specyfikacja

ETI Kod	002620007
Opis	CH10x38 gG 10A/500V
Waga	7.6
Poziom	Wkładki topikowe cylindryczne gG
Grupa produktowa	C Wkładki topikowe nn. cylindryczne
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	CH
Wielkość	CH10
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	100
Wymiary	10X38

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[3D Model](#)


[Deklaracja EU](#)




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	10A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe Z wybijakiem	AC 500/600 V

Charakterystyki prądów ograniczonych




Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)




Charakterystyki czasowo-prądowe

Time current
characteristics I/t, gG
CH10



Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1