

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter

G 7 : KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U; RG-316/U; (a)

IEC 60169-17
 A2616
 Crimp
 Crimp

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE
 Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5



Electrical characteristics

impedance
 return loss
 insertion loss
 voltage proof
 insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflusdämpfung
 Einfügedämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand

50 Ω
 typ.: 1 GHz - 1.30 VSWR; 2 GHz - 1.49 VSWR;
 4 GHz - 1.78 VSWR
 ≤ 0.15 dB bis / up to 3 GHz (b) (d)
 1.5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 G Ω (d)

d	17107	17.10.05	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material				
				gez./drawn	20.09.	BJ					
				gepr./appr.	25.09.96	BJ	Oberfläche/ finish				
				Norm./stand.							
c	16711	13.06.05	MA	Maßstab/scale	Benennung/title						
				2:1	TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug						
				b	10895	21.03.97	BJ	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
								K		J01010A0039	
a	7710	21.03.97	BI	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4				