



Pogo Pin DIP (BPP)



www.sdb-element.com

info@sdb-element.com

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

Номенклатурный номер	Наименование изделия	Н – Длина	В – Глубина хода (макс.)	С – Длина трубки	Е – Длина	Ф – Ширина
ВРР0905	ВРР0905 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9мм длина 5мм	5,00	1,50	3,50	1,50	0,80
ВРР0906	ВРР0906 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9мм длина 6мм	6,00	2,00	4,00	1,80	0,80
ВРР0907	ВРР0907 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9мм длина 7мм	7,00	2,00	5,00	1,80	0,80
ВРР0908	ВРР0908 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9мм длина 8мм	8,00	2,00	6,00	1,80	0,80
ВРР0909	ВРР0909 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9мм длина 9мм	9,00	2,00	7,00	1,80	0,80
ВРР0910	ВРР0910 Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9мм длина 10мм	10,00	2,00	8,00	1,80	0,80

*Размеры указаны для справок.