



Pogo Pin DIP



СКБ ЭЛЕМЕНТ

www.sdb-element.com

info@sdb-element.com

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

Н – Длина	В – Глубина хода (макс.)	С – Длина трубки	Н – Длина при нажатии	Ф – Ширина	Е – Длина
3,0	1,00	2,00	2,35	0,8	1,5
3,5	1,00	2,50	2,75	0,9	1,5
4,0	1,25	2,75	2,95-3,0	0,8	1,5
4,5	1,50	3,00	3,50	0,8	2,0
5,0	1,50	3,50	3,50	0,9	1,5
5,5	1,50	4,00	4,00	0,8	1,8
6,0	2,00	4,00	4,15	0,8	2,0
6,5	2,00	4,50	4,50	0,8	2,0
7,0	2,00	5,00	5,00	1,0	2,0
7,5	2,00	5,50	5,50	0,8	1,8
8,0	2,00	6,00	6,00	0,9	2,0
8,5	2,00	6,50	6,28	0,8	2,0
9,0	2,50	6,00	6,85	0,8	1,8
9,5	3,50	6,00	6,65	0,8	1,8
10,0	2,50	7,50	7,85	0,8	2,0
10,5	2,50	8,00	8,00	0,9	1,8
11,0	2,50	8,50	8,50	0,9	1,7
11,5	3,00	8,50	8,50	0,9	2,0
12,0	3,00	9,00	9,00	0,9	1,5
12,5	3,00	9,50	9,50	0,9	1,9
13,0	3,00	10,00	10,00	0,9	1,9
13,5	3,00	10,50	10,50	0,9	1,9
14,0	2,00	12,00	12,00	0,8	1,8
16,0	3,50	12,50	13,13	0,9	2,0
16,5	3,00	13,50	13,50	0,9	2,0
17,0	4,00	13,00	14,00	0,9	2,0
18,0	4,50	13,50	15,80	1,0	1,2
20,5	3,00	17,50	17,50	0,9	1,9

*Размеры указаны для справок.

Номинальное напряжение: 12V.

Номинальный ток: 1A.

Электрическое сопротивление контактов: не более 30 мОм.

Сила сжатия: 0,07 ($\pm 0,02$) кгс.

Жизненный цикл: 10000 нажатий.