

Цилиндрические соединители. Разъем XS8. Штекер на панель 3 контакта. XS8JK3P-M / MS-XS8 [XS8JK-3P/Y]

Q-10653



Разъемы быстроразъемные серии XS8, посадочный диаметр 8 мм – коннекторы ручного соединения круглые, внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой до 3А и 250В. Соединители серии XS насчитывают от 2 до 7 контактов.. Тип корпуса разъемов XS – на кабель или на панель. Вид соединителя серии XS: штекер или гнездо.

Характеристики:

Номинальное напряжение	до 250 В
Номинальный ток	до 3А
Выдерживаемое напряжение	до 1000 В
Сопротивление изоляции, не менее	5000 МОм
Рабочая температура	-55°C – +85°C
Относительная влажность	до 93% при 40°C
Виброустойчивость	10 – 2000 Гц, 100 м/с ²
Ресурс	500 циклов

