

# Camelion®


## БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Модель BC-1046

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Использование



1. Вставьте от 1 до 4 аккумуляторов в аккумуляторные отсеки в любой последовательности, соблюдая полярность +/-
2. Присоедините USB кабель к зарядному устройству и подключите к основному источнику питания. На экране загорятся и начнут мигать соответствующие значки аккумуляторов, показывая их состояние во время зарядки.
3. Когда зарядка будет завершена, значок аккумулятора перестанет мигать и станет неподвижным, отображая полный заряд.
4. Отключите зарядное устройство и извлеките аккумуляторы.

Пожалуйста, руководствуйтесь информацией на ЖК-дисплее и таблицей «Время заряда» для правильного определения состояния зарядки.

**Внимание:** аккумуляторы нагреваются во время зарядки. По окончании полной зарядки они постепенно остынут.

## ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

### Меры предосторожности

- Не заряжайте не предназначенные для заряда батарейки (солевые, щелочные, литиевые)
- Зарядное устройство предназначено для использования только внутри помещений
- Не подвергайте воздействию огня и воды
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем
- Не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать этот продукт самостоятельно
- Не используйте устройство в случае появления странных запахов, перегрева, изменения цвета или при любой другой необычной ситуации
- Чистите это изделие только сухой тканью. Избегайте применения абразивных или химических веществ
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами, не имеющими достаточной технической подготовки

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Перевозите и храните устройство в сухом месте, избегая воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур и низкого давления.

Срок хранения не ограничен. Срок службы 5 лет.

По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

### ЖК Дисплей

| Индикатор |              |               |               |               |              |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Значение  | 0-25% ЗАРЯДА | 25-50% ЗАРЯДА | 50-75% ЗАРЯДА | 75-99% ЗАРЯДА | ПОЛНЫЙ ЗАРЯД |

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью продавца либо кассового/электронного чека.

Срок службы 5 лет.

### Производитель

CAMELION BATTERY CO., LTD.  
UNIT 705-708, CYBER TIMES TOWER A, TIANAN CYBER PARK,  
SHENZHEN, CHINA, 518041

### Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18



### Комплектность

Зарядное устройство  
Кабель USB  
Руководство пользователя  
Гарантийный талон

### Технические характеристики

Входное напряжение: 5V=2A, 10W

Ток заряда: 1.4V=1.0A (Боковые слоты 1 и 4)

1.4V=0.5A (Серединные слоты 3 и 4)

Размеры: 100 x 68 x 27 mm

Вес: 78±10 g

### Время заряда (примерно)

| Тип       | Емкость  | Время заряда (примерно) |             |
|-----------|----------|-------------------------|-------------|
|           |          | Слоты 1 и 4             | Слоты 2 и 3 |
| AA Ni-MH  | 2500 mAh | 3 ч                     | 6 ч         |
| AA Ni-MH  | 2000 mAh | 2.5 ч                   | 5 ч         |
| AA Ni-MH  | 1500 mAh | 2 ч                     | 3.5 ч       |
| AAA Ni-MH | 1100 mAh | 80 мин                  | 2.5 ч       |
| AAA Ni-MH | 800 mAh  | 60 мин                  | 2 ч         |
| AAA Ni-Cd | 300 mAh  | —                       | 40 мин      |

### Гарантийный талон

Наименование изделия

Модель

Дата продажи

Подпись продавца

Штамп магазина



Изделие и комплектность проверены, замечаний нет, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя