

SPECIFICATIONS 技术规格与参数

- TYPE : DYNAMIC TYPE
型 式 動圈式
- MODEL No. : XM-102
型 號
- IMPEDANCE: 600 Ω ± 30% (AT 1KHz)
標稱阻抗 600 Ω ± 30% (在 1KHz 時)
- SENSITIVITY : -44 ± 3dB (AT 1KHz)
正面靈敏度 -44 ± 3dB (在 1KHz 時)
- FREQUENCY RESPONSE : 65Hz - 14000Hz
頻率回應範圍
- PATTEM: UNI-DIRECTIONAL
指向特性 單一指向
- OPERATING TEMPERATURE : -60°C ~ 70°C
工作溫度範圍
- CONSTRUCTION: SPONGE REF-SHAKE TYPE
結 構 阻尼避震式
- MEASURE : Φ28mm×Φ30.2mm×35mm
尺 寸
- 重 量(N · W ·) : 34g
- RESPONSE CURVE: AS FIGURE
頻率曲線 見圖

单价: 8.4(含税)

