

D Übersicht
Holzbohrer

E Overview
Drills for wood

ES Resumen
Brocas para madera



Name / Nombre	HSS Cobalt Holz	Profi Holz	Profi Holz	CV / HSS	Lewis
Schneidstoff / Cutting material / Material de corte	HSS Co5	HSS	HSS	CV / HSS	CV
Sonderanschliff / Special point shape / Punta afilada especial	Form C	Form C	Form C	Form B	
Schaft / Shank / Eje					
Ø mm	3,00-20,00	3,00-12,00	3,00-10,00	3,00-20,00	6,00-32,00
Code / Código	633	620	622	616	216, 226, 228
Seite / Page / Página	210	211	213	214	215

Geeignet für / Suitable for / Adecuada para	HSS Cobalt Holz	Profi Holz	Profi Holz	CV / HSS	Lewis
Weichholz Soft wood Madera blanda					
Hartholz Hard wood Madera dura					
Holz geleimt Flooring timbers Madera encolada					
Spanplatte Chipboard Tabla de madera aglomerada					
Resopal Laminated Chipboard Resopal					
Fliesen Tiles Pavimento					
Ziegel Brick Ladrillo					
Gipskarton Gypsum plaster boards Cartón yeso					
Kunststoffe Plastics Plástico					

Ideal / Ideal / Ideal | Geeignet / Suitable / Adecuada

SHARP SHARK	Forstner					
CV	CV	HM / SC / MD	CV	CV	CV	HM / SC / MD
15,00-50,00	10,00-50,00	30,00-35,00	8,00-30,00	10,00-22,00	6,00-40,00	25,00-124,00
239	236	235	055, 065, 075	056, 066	237, 238, 234	790, 791, 792, 793
217	218	219	220	222	223	225



Holzbohrer
Drills for wood
Brocas para madera

D HSS Cobalt Maschinen-Holzspiralbohrer

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. **Hitzebeständig bis 650° C.** Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübelbohren.



Hitzebeständig
Heat resistant
Termoestable



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión

E HSS Cobalt dowel drills


Range of application:

5% cobalt-alloyed jobber drills with **high heat resistant up to 650° C.** For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes.

ES Broca espiral HSS Cobalt para madera

Aplicación:

Broca espiral HSS con 5 % de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. **Termoestable hasta 650° C.** Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas.



Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico



Ø mm	l1 mm	l2 mm		Code 633 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	61	33		00 633003001 00	1	10
4,00	75	43		00 633004001 00	1	10
5,00	86	52		00 633005001 00	1	10
6,00	93	57		00 633006001 00	1	10
7,00	109	69		00 633007001 00	1	10
8,00	117	75		00 633008001 00	1	10
9,00	125	81		00 633009001 00	1	10
10,00	133	87		00 633010001 00	1	10
11,00	142	94	10,00	00 633011001 00	1	10
12,00	151	101	10,00	00 633012001 00	1	10
14,00	160	108	10,00	00 633014001 00	1	10
16,00	178	120	10,00	00 633016001 00	1	10
18,00	178	120	10,00	00 633018001 00	1	10
20,00	178	120	10,00	00 633020001 00	1	10

⁽¹⁾ Form C ≥ Ø 5 mm, Form B < Ø 5 & ≥ 14 mm / Forma C ≥ Ø 5 mm, Forma B < Ø 5 & ≥ 14 mm

D HSS Maschinen-Holzspiralbohrer

E HSS dowel drills

ES Brocas para madera HSS

Einsatzbereich:

Hitzebeständig bis 450° C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübelbohren.

Range of application:

Heat resistant up to 450° C. For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes.

Aplicación:

Termoestable hasta 450 °C. Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas.



Hitzebeständig
Heat resistant
Termoestable



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión



HSS

Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante

Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico



Set!

Siehe ab Seite 335
See from page 335
Consulte la página 335
y siguientes

Ø mm	l1 mm	l2 mm		Code 620 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	61	33		00 620003001 00	1	10
4,00	75	43		00 620004001 00	1	10
5,00	86	52		00 620005001 00	1	10
6,00	93	57		00 620006001 00	1	10
8,00	117	75		00 620008001 00	1	10
10,00	133	87		00 620010001 00	1	10
12,00	151	101	10,00	00 620012001 00	1	10

⁰⁾ Form C ≥ Ø 5 mm, Form B < Ø 5 mm / Forma C ≥ Ø 5 mm, Forma B < Ø 5 mm



Holzbohrer
Drills for wood
Brocas para madera