



(0,13 : 1)



Incl.	Date	Modifications	Des.	Ver.
-B	26/01/09	Modif ébauche 42.1.4350 à id 42.1.4202.	AKY	FVT

Client : R & S	
Customer : N° plan client :	
Customer drawing nber :	
Tolérances générales découpe (plages IT12)	
General tolerances for cutting (padding IT12)	
Thickness	0,1 < T < 3 3 < T < 6
Dimensions	
0,1 < D < 10	±0,2 ±0,25
10 < D < 63	±0,3 ±0,4
63 < D < 400	±0,5 ±0,8
400 < D < 1000	±1 ±1,5
1000 < D < 3000	±2 ±3
Angles	±2° ±3°

04	1	Broche	INOX (304 Cu) N° 1.4567
03	1	Coté Femelle	INOX 304 N 1.4301
02	1	Coté Mâle	INOX 304 N 1.4301
Rep. Item	Qté Qty	Désignation Description	Matériau - traitement Material - treatment
Désignation : Lot de 2 chamières NR			Feuille/Sheet : 1 / 1 Gamme de contrôle Control plan OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> FORM BEP 008 I
Titre : 1020x40x12/10xØ3x30			
Dessiné par : JM		le : 04/05/2004	Format : A3
Dessiné by :		date :	Format :
Vérifié par : FVT		le : 04/05/2004	Echelle : 1/1
Verified by :		date :	Scale :
			 La solution chimère et vernouillages Numéro de plan / Drawing number : 42.2.4257/-B