

Транзисторы П307, П307А, П307Б, П307В, П307Г, П308, П309

Тип прибора	Предельные значения параметров при $T_p = 25\text{ }^\circ\text{C}$					Значения параметров при $T_p = 25\text{ }^\circ\text{C}$						Рисунки
	Ik.макс, мА	Ik.и.макс, мА	UкЭР.макс, В	Uкбо.макс, В	Pк.макс, мВт	$h_{21э}$	Uкб, В	Iэ, мА	Uкэ.нас, В	Iкбо, мкА	fгр, МГц	
П307	30	120	80	80	250	16...50	20	10	–	3	20	1
П307А	30	120	80	80	250	30...90	20	10	–	3	20	1
П307Б	15	120	80	80	250	50...150	20	10	–	3	20	1
П307В	30	120	60	60	250	50...150	20	10	–	3	20	1
П307Г	15	120	80	80	250	16...50	20	10	–	3	20	1
П308	30	120	120	120	250	30...90	20	10	–	3	20	1
П309	30	120	120	120	250	16...50	20	10	–	3	20	1

Корпус

