

# ECT8PO



## Specyfikacja

ETI Kod	001101005
Opis	ECT8PO
Waga	.66
Poziom	Natynkowe IP-40, tworzywowe
Rzędy	1
Sposób montażu	Natynkowa
Typ drzwi	Drzwi białe
Wielkość	4(+4)
Stopień ochrony IP	IP40
Grupa Katalogowe	Obudowy tworzywowe natynkowe ECT IP40

Strona produktu online

## Inna dokumentacja



Instrukcja obsługi  
 Katalog danych technicznych  
 Deklaracja EU



## Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Kolor	Biały
Szerokość	215mm
Wysokość	236mm
Głębokość	102mm
Numer RAL	
Z płytą montażową	
Głębokość wbudowania	mm
Liczba rzędów	1
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	true
Możliwość rozbudowy	
Z pokrywą transparentną	
Szyna DIN	true
	Zamknięte
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	8
Rodzaj zamknięcia	NULL
Stopień ochrony (IP)	IP40

## Rysunek wymiarowy

Surface mounted distribution board						
type	Dimensions					Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde
	A	B	C	D	E	
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	112 mm	107 mm	108 mm	14W
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	22W
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	22W
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	24W
ECT36PT/ECT36PO	482 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	26W
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	28W
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396 mm	112 mm	232 mm	289 mm	26W
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm	26W

