

KB156A91

Эпитаксиально-планарный варикап в корпусе КД-36 (SOD123)
АДБК.432120.925ТУ

Зарубежный аналог — **BB515**

- Загрузите спецификацию для KB156A91
- Смотрите другую справочную информацию для этого компонента
- Эта страница для печати

Обозначение		Значение	Единицы измерения
Корпус		КД-36 (SOD123)	
U _{ОБР. макс.}		30	В
Общая ёмкость	не менее	1.85	пФ
	не более	2.30	пФ
	@U _{ОБР.}	28	В
	@f	1	МГц
Постоянный обратный ток	I _{ОБР. макс.}	20	нА
	@U _{ОБР.}	28	В
Коэффициент перекрытия по ёмкости	не менее	8.0	
	не более	9.8	
	@U _{ОБР. 1}	1	В
	@U _{ОБР. 2}	28	В
Добротность	Q _{в. мин.}	450	
	@C _{в.}	9	пФ
	@f	50	МГц
Разброс ёмкости между варикапами в комплекте	$\Delta C_{в.} / C_{в.}$	3	%
	@U _{ОБР.}	1; 3; 6; 20; 28	В