

Технические характеристики

Артикул	1SVR405613R0100
Бренд	ABB
Длина	0.0675
Ширина	0.028
Высота	0.029
Код единицы измерения размера (ДхШхВ)	MTR
Степень защиты IP	IP40
Номинальный ток, А	6 А
Ширина, мм	21.2 мм
Высота, мм	35.6 мм
Глубина	27.5 мм
Исполнение электрического соединения	Штекерный разъем
Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц с, В	24 В
Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по, В	24 В
Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	0
Количество переключающих контактов	4
Род тока включения	Переменный ток (АС)
С съемными клеммами, зажимами	Нет
Поляризация	Свободная полярность
Характеристики переключения	Моностабильный
С принудительно управляемыми контактами	Нет
Вид переключающих контактов	Одинарный контакт
В комплекте с розеткой	Нет
С светодиодным дисплеем	Да