

Технические характеристики 06PF-074

Тип разъёма

USB 3.1 тип C

Количество контактов

6

Контактное сопротивление, МОм, не более

не более 50

Сопротивление изоляции, МОм, не менее

100

Диэлектрическая прочность, В

100

Номинальное напряжение, В

5 (DC)

Максимальное напряжение, В

20

Количество циклов коммутации (электро), не менее

10000

Диапазон рабочих температур, °C

-55...+85