

Вентилятор 220В ExeGate EX12025SAT

Технические характеристики

Тип вентилятора	вентилятор 220В
Размер вентилятора, мм	120x120x25
Материал корпуса	Алюминий
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2100
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	клеммы
Уровень шума, Дб	31
Максимальный воздушный поток, CFM	57
Ресурс работы, часов (при 25 °С)	30000
Номинальное напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Максимальный ток, А	0,12/0,11
Потребляемый ток, А	0.08/0.07
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Вес, г	330