

# диоды шоттки

## КД269А÷Е

## КД269АС÷ЕС





Область применения диодов Шоттки определяется их основными характеристиками:

- низкое прямое падение напряжения;
- высокое быстродействие;
- фактическое отсутствие заряда обратного восстановления.

Предпочтительным является применение диодов Шоттки в низковольтовых мощных выпрямителях с выходными напряжениями в несколько десятко в вольт, на высоких частотах перек лючения.

Диоды могут успешно при меняться в импульсных источниках питания, конверторах, устройствах заряда батарей и т. п.

### Основные паспортные данные

Параметр	Обозначение	КД269 А÷Е КД269А С÷ЕС	Един. измерения
Прямой средний ток (на вывод)	I <sub>F(AV)</sub>	5	A
Обратное напряжение	V <sub>RRM</sub>	25/50/75/100/150/200	В
Импульсный ток (на вывод) @ tp=5 мкс, синусоид	$I_{FSM}$	470/360/270/210/170/140	A
Прямое падение (на вывод)	$V_{\mathrm{F}}$	0.65/0.75/0.85/0.9/0.95/1.0	В
Температура перехода	TJ	от -45 до +125	°C

### Температурные и механические характеристики

Параметр		Обозна- чение	КД269А÷Е КД269АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения
Диап азон рабочих тем пер ат ур перехода		T <sub>J</sub>	-45 до +125	°C	-
Диап азон температ ур хранения		T <sub>STG</sub>	-55 до +150	°C	-
Максимальное тепловое со проти вление переход-корпус		R <sub>thJC</sub>	5.0	°С/Вт	Режим постоянного тока
Типо вое тепло во е со проти вление корп устеплоот вод		R <sub>thCS</sub>	0.50	°С/Вт	При монтаже на выровненную поверх ность теплоотво да через тепло проводящую пасту
Условия монтажа		Т	6	кг-см	_
J CIN BIBI MOTHUKU	Макс.		12	iu Civi	
Тип корпуса		TO-220AC/TO- 220 AB		-	

Обратное напряжение

Тип прибора	Обозна- чение	КД269А КД269АС	1 1	КД269В КД269ВС	КД269Г КД269ГС	КД269Д КД269ДС	КД269Е КД269ЕС
Максимальное обратное напряжение (В)	V <sub>R</sub>	25	50	75	100	150	200
Макс. имп. обратное рабочее напряжение (B)	V <sub>RWM</sub>	23	30	,,,	100	130	200

Предельное значение параметров

Параметр	Обозна- чение	КД2 69А÷Е КД269АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения		
Максимальный средний прямой ток (на вывод)	I <sub>F(AV)</sub>	5	A	Прямоугольные импульсы с коэффициентом заполнения 50 %		
Максимальный пиковый ток (одиночный импульс) (на вывод)		470/360/270/ 210/170/140		5мкс синусоид. 3мкс прямоуг.	Номинальный нагр узочный режим с	
	I <sub>FSM</sub>	42	A	10мкс синусоид. 6мкс прямоуг.	последующим приложением обратного напряжения с амплитудой VRRM	

Электрические характеристики

Электрические характеристики							
Пара метр	Обозна- чение	КД2 69А÷Е КД2 69АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения			
Максимальное прямое падения напряжения на (вывод) (1)	$V_{\rm FM}$	0.65/0.75/0.85/0.9/ 0.95/1.0	В	@5 A, T <sub>J</sub> =25 °C			
Максимальное прямое падения напряжения на (вывод) (1)	$V_{\rm FM}$	0.6/0.7/0.8/0.85/ 0.95/1.0	В	@5 A, T <sub>J</sub> =125 °C			
Максимальный обратный ток угечки на (вывод) (1)	$I_{RM}$	1.0 2.0 (КД269E, EC)	мА	$T_J$ =25 °C, $V_R$ =но минал. $V_R$			
Максимальный обратный ток утечки на (вывод) (1)	$I_{RM}$	10.0 20.0 (КД269Е, EC)	мА	Т <sub>J</sub> =125 °C, V <sub>R</sub> =номинал. V <sub>R</sub>			
Максимальная емкость перехода на (вывод)	$C_{T}$	500	пФ	$V_R$ =5 В (в диа пазоне частот от 100 кГц до 1 МГц) 25 °C			
Типовая индуктивность на (вывод)	Ls	8	нГн	Измеряется между выводами на расстоянии 5 мм от корпуса			
Макс. скорость нарастания обратного напряжения	dv/dt	10.000	В/мкс	-			

<sup>(1) -</sup> Длительно сть импульса <300 мкс, коэффициент заполнения <2 %.

### Ближайшие аналоги

КД269А/	КД269Б/	КД269В/	КД269Г/	КД269Д/	КД269Е/
КД269АС	КД269БС	КД269ВС	КД269ГС	КД269ДС	КД269ЕС
SR520 (Codi Corp)/ отсутствует	50WQ05F(IR) SB550(General Inst.)/ отсутствует	отсугств ует/ отсугствует	0WQ10F(IR)/ отсугствует	отсугствует/ 10CTQ150(IR)	отсутствует/ отсутствует