

ПАСПОРТ


Зажим крепежный БРН/Т.2-50

для крепления двух ниток круглого нагревательного кабеля к тросу

Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 50 мм между нитками нагревательного кабеля
- 2) Для крепления 2 ниток нагревательного кабеля к тросу диаметром 2,8 мм

Технические характеристики:



Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
БРН/Т.2-50* Ц	57,5×16×0,5	0,0129	сталь оцинкованная
БРН/Т.2-50* М	57,5×16×0,5	0,0136	медь
БРН/Т.2-50* П	57,5×16×0,5	0,0129	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32×17,6×8 (1 шт.)

Комплект поставки:

Зажим крепежный БРН/Т.2-50 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Дата продажи (отгрузки) _____

Соответствует
требованиям КД

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

DATASHEET

Mounting clamp БPH/T.2-50

For fastening of two threads of a round heating cable to a wire

Purpose:

- 1) To provide distance of 50 mm between heating cable threads
- 2) To clamp 2 threads of a heating cable to a wire of 2,8 mm diameter

Technical characteristics:

Designation	Overall dimensions, mm	Weight, kg/unit	Material
БPH/T.2-50* Ц	57,5×16×0,5	0,0129	galvanized steel
БPH/T.2-50* M	57,5×16×0,5	0,0136	copper
БPH/T.2-50* П	57,5×16×0,5	0,0129	resin plastisol

* distance between cables location centres



Complies with engineering documentation requirements

QC stamp

The goods are not under mandatory certification

Installation technique: to fasten using a lock

Composition: a clamp (1 pc), a lock 32×17,6×8 (1 pc)

Delivery package:

Mounting clamp БPH/T.2-50 _____ pcs

Item datasheet _____ pcs.

Date of sale (shipment) _____