

ПАСПОРТ


Зажим крепежный БРН/Т.3-50

для крепления трех ниток нагревательного кабеля к тросу

Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 50 мм между нитками нагревательного кабеля
- 2) Для крепления 3 ниток нагревательного кабеля к тросу диаметром 2,8 мм

Технические характеристики:



| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Вес, кг/шт | Материал |
|---------------|------------------------|------------|--------------------|
| БРН/Т.3-50* Ц | 108,5×16×0,5 | 0,0242 | сталь оцинкованная |
| БРН/Т.3-50* М | 108,5×16×0,5 | 0,0254 | медь |
| БРН/Т.3-50* П | 108,5×16×0,5 | 0,0242 | пластизол |

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Соответствует
требованиям КД

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32×17,6×8 (2 шт.)

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

Комплект поставки:

Зажим крепежный БРН/Т.3-50 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Дата продажи (отгрузки) _____


DATASHEET

Mounting clamp БPH/T.3-50

For fastening of three threads of a heating cable to a wire

Purpose:

- 1) To provide distance of 50 mm between heating cable threads
- 2) To clamp 3 threads of a heating cable to a wire of 2,8 mm diameter

Technical characteristics:

| Designation | Overall dimensions, mm | Weight, kg/unit | Material |
|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
| БPH/T.3-50* Ц | 108,5×16×0,5 | 0,0242 | galvanized steel |
| БPH/T.3-50* M | 108,5×16×0,5 | 0,0254 | copper |
| БPH/T.3-50* П | 108,5×16×0,5 | 0,0242 | resin plastisol |

* distance between cables location centres

Complies with engineering documentation requirements

QC stamp

The goods are not under mandatory certification

Installation technique: to fasten using a lock

Composition: a clamp (1 pc.), a lock 32×17,6×8 (2 pcs)

Delivery package:

Mounting clamp БPH/T.3-50 _____ pcs

Item datasheet _____ pcs.

Date of sale (shipment) _____