


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКС-14104

СЯ4.830.035 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные переключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.



Информационные параметры

Мощность (коммутируемая), не более	Вт/ВА	4
Ток коммутируемый пропускаемый	A	$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,25$
		$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,5$
Напряжение (коммутируемое)	B	0,05 ... 60
Сопротивление, не более	Ом	0,16 (0,125)
Сопротивление изоляции, не менее между НЗ выводами между НР выводами	МОм	20 1000
	Взфф/Впост	140 / 200
МДС срабатывания	A	10...25
МДС отпускания, не менее	A	5
Коэффициент возврата	-	0,35...0,9
Зависание подвижной контакт-детали, не более	A	2,0
Время срабатывания, не более для НР выводов / для НЗ выводов	мс	0,5 / 2,0
	мс	0,3 / 0,5
Время отпускания для НР выводов/для НЗ выводов, не более	мс	0,3 / 0,5
Емкость, не более	пФ	2,0
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$1 \cdot 10^4 \dots 1 \cdot 10^8$
Частота коммутации, не более	сраб/с	100
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10
Резонансная частота, не менее	Гц	2500
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц	g	10
Механический удар (1±0,3)мс	g	75
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+125
Повышенная влажность, не более для исполнения УХЛ2.1 при 25 °C для исполнения В2.1 при 35 °C	%	98
	%	98
Масса, не более	г	0,19

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	$15^{+0,18}$	Параметры
$\varnothing 4,3_{-0,18}$		5000 витков $\varnothing 0,063$ мм 600 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКС-14104 В (10-20) СЯ4.830.035ТУ
 Расшифровка: геркон МКС-14104 всеклиматического исполнения с МДСраб от 10А до 20А
 Без буквы «В» - геркон климатического исполнения УХЛ.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»
 Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»
 Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru
 Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

