

Заземляющие клеммы

Пружинные клеммы для быстрого монтажа



Изолированный корпус PA 6.6 V0
Установка на рейку TS 35

Схема соединения

Тип соединения	Пружинное	Пружинное	Пружинное	Пружинное
Размеры (Д x Ш x В)				
TS 35 x 7.5 мм	48,5 x 4,1 x 43	59,5 x 4,1 x 43	72,2 x 4,1 x 43	48,5 x 5,1 x 43
Тип				
Тип	FSL 1,5/2A	FSL 1,5/3A	FSL 1,5/4A	FSL 2,5/2A
Код заказа/Упак.	3203.2/100	3204.2/100	3205.2/100	3213.2/100
Требования к электрическим характеристикам	IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*	IEC UL* CSA*
Напряжение V				
Ток А				
Площадь сечения кабеля мм²/AWG	1,5 28-16	1,5 28-16	1,5 28-16	2,5 26-12
Номинальное импульсное перенапряжение kV/Степень загрязнения	8 3	8 3	8 3	8 3
Тестовый наконечник EN 60 947-1 /Пожаростойкость UL 94	A1 V0	A1 V0	A1 V0	A3 V0
ГОСТы и стандарты	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302	на стр. 302
Соединение				
Одножильный/Многожильный мм²	0,5-1,5 -	0,5-1,5 -	0,5-1,5 -	0,5-4 -
Гибкий (с ADH по DIN 46 228/1) мм²	0,5-1,5 0,5-1,5	0,5-1,5 0,5-1,5	0,5-1,5 0,5-1,5	0,5-4 0,5-2,5
Площадь сечения мм²	0,08-1,5	0,08-1,5	0,08-1,5	0,08-4
Длина неизолированной части кабеля мм	12	12	12	12
Особенности				
Кол. каналов для перемычек				
Отверстия для тестера				
Принадлежности				
Боковая крышка FAP	FAP 1,5-4/2A	FAP 1,5/3A	FAP 1,5/4A	FAP 1,5-4/2A
Код заказа/Упак. зеленый	3400.1/20	3401.1/20	3402.1/20	3400.1/20
Отвертка	SDB 0,4 x 2	SDB 0,4 x 2	SDB 0,4 x 2	SDB 0,5 x 3,0
Код заказа/Упак.	3164.0/1	3164.0/1	3164.0/1	1085.0/1

Другие принадлежности

Другие принадлежности, такие как, маркировка, тестовые штекеры, крышки, фиксаторы и т.д. можно найти на соответствующих страницах!

Стр. 20

Стр. 20

Стр. 20

Стр. 20

