

Арт: Robiton NB6000/Route M**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Артикул модели

ROBITON NB6000/Route M

Тип

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

Артикул.	ROBITON NB6000/Route M	Дата	21.11.2013
----------	------------------------	------	------------

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12-13.8В AC
ВХОДНОЙ ТОК	<0.05 А
ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ (при 120В)	<12.0 А

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	15/16/18/19/20/22/24В DC $\pm 10\%$
СИЛА ТОКА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ	6А для 15/16/18/19/20В DC; 5А для 22/24В DC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	120 Вт макс
-------------------	-------------

ЗАЩИТА

■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ	■ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	■ ТЕРМОЗАЩИТА
■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО МОЩНОСТИ	

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0 °C - 25 °C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20 °C - 60 °C
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20%-85% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ
ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	10%-90% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
ЕМС СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000 часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°C при полной нагрузке

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	115.4мм(длина)*52.5 мм(ширина)* 36.0мм(высота)
ВЕС	375гр макс включая упаковку
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	АВТО
ШТЕКЕРА	Штекер, соединенный с блоком питания 5,5 x 2,5/ 12,5мм; 8 дополнительных штекеров: 5,5 x 1,75/ 12мм; 5,5 x 2,1/ 12мм; 5,5 x 2,5/ 12мм; 6,3 x 3,0/ 10мм; 4,75 x 1,75/ 13мм; 6,5 x 1,0/ 12мм; 7,4 x 5,1/ 0,6мм; 6,5 x 4,3/ 10мм;

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

