



1 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ПЛАТ ET-10 (КОМПЛЕКТ)

Емкость предназначена для травления печатных плат в растворе хлорного железа. Применение воздушного насоса и нагревателя позволяет быстрее и более эффективно производить травление. Комплектность: 1 Емкость для травления 2 Воздушный насос 3 Нагреватель жидкости с автоматическим поддержанием заданной температуры Максимальный размер платы 200 x 250 мм (бак жидкостью для травления 1 литр – минимум, 1,5 литра – максимум). В комплект входят клипсы для крепления платы в баке, а также для ее изъятия по окончании процесса травления. **Нагреватель жидкости** позволяет регулировать температуру раствора травления внутри емкости, что позволяет влиять на скорость процесса травления. **Характеристики:** максимальная выходная мощность 150 Вт · потребляемый ток 0.65 А · напряжение питания 230 В. 50 Гц. **Воздушный насос** применяется для активации раствора при травлении печатных плат, что позволяет существенно сократить время процесса. **Характеристики:** потребляемая мощность: 3 Вт · напряжение питания 220 В. 50 гц · производительность: 1500 см³/ мин.

Цена 1870.00 руб.
Н/Н 16939

2 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОТМЫВОЧНАЯ ВАННА СТ-400D

Ультразвуковая ванна для отмывки и чистки всех типов электронных компонентов, инструментов и приспособлений, бытовых мелочей (мебельные ручки, столовые приборы и т. д.). В основу действия ванны положен принцип ультразвуковой кавитации. Воздушные пузырьки, образующиеся в жидкости под действием ультразвука, лопаются и создают давление на погруженный в жидкость предмет. Лопающиеся пузырьки действуют подобно маленьким взрывам. Это сильное воздействие и очищает поверхность объекта от грязи. С помощью ультразвуковой ванны можно отчистить предметы сложной формы, не подвергая их коррозии и механическим повреждениям, всего за 99 секунд. Ванна снабжена светодиодным дисплеем, на котором ведется обратный отсчет времени. Наблюдая за процессом очистки, вы можете завершить работу раньше стандартного времени или перевести ванну в режим ожидания. Технические характеристики: потребляемая мощность: 35 Вт/60 Вт · дисплей цифровой · время работы 99 с · частота сигнала: 43 ... 45 кГц · напряжение питания: 220В +/- 10% 50 Гц · масса 1 кг.



Цена 900.00 руб.
Н/Н 278312268



3 РАЗМАГНИЧИВАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА СТ-241М (VTMD)

Данное приспособление предназначено для намагничивания и размагничивания инструментов

Цена 55.00 руб.
Н/Н 54691

4 СЧЕТЧИК (СТ)НТ-1000

Счетчик числа оборотов (максимально индицируемое число – 9999). Прочный металлический корпус, удобная кнопка обнуления показаний современный дизайн.

Цена 75.00 руб.
Н/Н 629335498



5 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 624


Идеально подходит как подарок начинающим радиолюбителям.

Набор радиомонтажных инструментов в жестком пластиковом кейсе.

Состав набора: мультиметр цифровой - 1 шт.
 • паяльник, подставка, припой - 1 к-т • отсос - 1 шт.
 • бокорезы - 1 шт. • плоскогубцы - 1 шт. • нож - 1 шт.
 • экстактор DIP - 1 шт. • отвертка с набором из 10 насадок - 1 к-т • пинцет - 3 шт.

Цена 2180.00 руб.

Н/Н 39825



6

5

7

6 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 960

Идеально подходит как подарок начинающим радиолюбителям.

Набор радиомонтажных инструментов в жестком пластиковом кейсе.

Состав набора: мультиметр цифровой - 1 шт.
 • паяльник, подставка, припой - 1 к-т • отсос - 1 шт.
 • бокорезы - 1 шт. • плоскогубцы - 1 шт. • нож-резак - 1 шт.
 • отвертка с плоским жалом - 2 шт. • отвертка крестовая - 2 шт. • пинцет - 1 шт.

Цена 2080.00 руб.

Н/Н 11900

7 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 960S

Идеально подходит как подарок начинающим радиолюбителям. Набор радиомонтажных инструментов в жестком пластиковом кейсе.

Состав набора: мультиметр цифровой - 1 шт. • паяльник газовый, подставка, припой - 1 к-т • отсос - 1 шт. • бокорезы - 1 шт. • плоскогубцы - 1 шт. • нож-резак - 1 шт. • отвертка с плоским жалом - 2 шт. • отвертка крестовая - 2 шт. • пинцет - 1 шт.

Цена 1930.00 руб.

Н/Н 9528

