



OVH 系列

特长 / 用途

- 105°C、2,000 小时寿命保证
- 极低等效串联电阻(ESR)，贴片型固态电容器
- 符合 RoHS 指令




标示颜色：蓝色

规格表

项 目	性 能				
工作温度范围	-55°C ~ +105°C				
额定静电容量容许误差值	± 20%	(120Hz, 20°C)			
漏电流(20°C)*	供给额定电压2分钟后 参阅标准品一览表				
损失角正切值(120Hz, 20°C)	参阅标准品一览表				
等效串联电阻 (ESR, 100k ~ 300k Hz, 20°C)	参阅标准品一览表				
耐久性	保证寿命时间	2,000 小时			
	静电容量变化率	≤ 初始值的± 20%			
	损失角正切值	≤ 初始规格值的 150%			
	等效串联电阻(ESR)	≤ 初始规格值的 150%			
	漏电流	≤ 初始规格值			
	* 于 105°C 环境中供给额定电压 2,000 小时后，待制品回复至 20°C 的环境中进行量测时，需满足上列要求。				
耐湿无负荷特性	保证寿命时间	1,000 小时			
	静电容量变化率	≤ 初始值的± 20%			
	损失角正切值	≤ 初始规格值的 150%			
	等效串联电阻(ESR)	≤ 初始规格值的 150%			
	漏电流	≤ 初始规格值			
	* 于 60°C，湿度 90 ~ 95% 环境中 1,000 小时后，待制品回复至 20°C 的环境中进行量测时，需满足上列要求。需经电压补偿方可量测漏电流。				
焊锡耐热性* (请参照第 25 页贴片型焊接条件)	静电容量变化率	≤ 初始值的± 10%			
	损失角正切值	≤ 初始规格值			
	等效串联电阻(ESR)	≤ 初始规格值			
	漏电流	≤ 初始规格值			
纹波电流与频率补正系数	频率(Hz)	120 ≤ 频率 < 1k	1k ≤ 频率 < 10k	10k ≤ 频率 < 100k	100k ≤ 频率 < 500k
	补正系数	0.05	0.3	0.7	1.0

* 如对量测之值有任何疑虑，可进行电压补偿后再行量测。电压补偿方式：将电容器置于 105°C 环境中，持续供给 2 小时之直流额定电压。

寸法图



制品各项寸法


单位：毫米

Ø D	L	A	B	C	W	P ± 0.2
6.3	4.4 ± 0.2	6.6	6.6	7.2	0.5 ~ 0.8	2.0
6.3	5.9 +0.1 / -0.3	6.6	6.6	7.2	0.5 ~ 0.8	2.0
8	6.7 ± 0.3	8.3	8.3	9.0	0.7 ~ 1.1	3.1
10	7.7 ± 0.3	10.3	10.3	11.0	0.7 ~ 1.3	4.7
10	9.9 +0.1 / -0.3	10.3	10.3	11.0	0.7 ~ 1.3	4.7


(*)：6.3 Ø 最大值为 0.4

标示

Ø D = 6.3



Ø D = 8 ~ 10



尺寸: 直径(ϕD)x长度(L), (毫米/mm)

容许纹波电流: 毫安/均方根值(mA/rms), 100k 赫兹(Hz), 105°C

标准品一览表

额定电压 (V/伏特)	涌浪电压 (V/伏特)	额定静电容量 (μ F/微法拉)	制品尺寸 $\phi D \times L$	损失角正切值 (120Hz, 20°C)	漏电流 (μ A/微安)	等效串联电阻(ESR) 毫欧(mΩ)/100k ~ 300k 赫兹(Hz)最大值, 20°C	额定纹波电流值 毫安(mA/rms) 100k Hz, 105°C
2.5V(0E)	2.9	330	6.3 x 4.4	0.12	500	14	3,180
		390	6.3 x 5.9	0.12	293	10	3,900
		560	6.3 x 5.9	0.12	700	10	3,900
			8 x 6.7	0.12	420	9	4,200
		680	8 x 6.7	0.12	510	9	4,500
		1,200	10 x 7.7	0.12	900	9	5,000
		2,200	10 x 9.9	0.12	1,650	8	6,000
4V(0G)	4.6	330	6.3 x 5.9	0.12	396	10	3,900
		470	8 x 6.7	0.12	564	9	4,500
		560	8 x 6.7	0.12	894	9	4,500
		1,000	10 x 7.7	0.12	1,200	9	5,000
		1,800	10 x 9.9	0.12	2,160	8	6,000
6.3V(0J)	7.2	220	6.3 x 4.4	0.12	500	15	3,180
			6.3 x 5.9	0.12	416	10	3,900
		330	8 x 6.7	0.12	624	9	4,500
		390	8 x 6.7	0.12	737	9	4,500
		820	10 x 7.7	0.12	1,550	9	5,000
		1,500	10 x 9.9	0.12	2,835	8	6,000

产品编码说明

OVH系列 820微法拉 $\pm 20\%$ 6.3V 编带 10 $\phi \times 7.7L$ 无铅引线与PET镀膜铝壳
OVH 821 M 0J TR - 1008
 系列名 额定静电容量 额定静电容量 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 制品引线与铝壳镀膜材质

注: 如需了解更详细之介绍, 请参阅目录第15页"贴片型产品编码说明"。