

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ JYUE

Конденсаторы предназначены для запуска асинхронных электродвигателей и создания фазосдвигающей цепи после выхода на рабочий режим.

Конденсаторы проходят обязательную операцию заливки компаундом, соответствующим классу пожаробезопасности VI европейского стандарта UL94. Корпус конденсатора не поддерживает горения и является полностью пожаробезопасным.



Технические данные

Стандарт производителя	GB/T3667.1-2005/IEC60252-1:2001
Климатическое исполнение	25/70/21
Погрешность емкости	$\pm 5\%$
Сопротивление изоляции	$\geq 3000\text{M}\Omega$
Тангенс угла диэл. потерь	$Tg \delta \leq 0.002$ (50Hz-100Hz)
Электрическая прочность	2xUp не более 2 секунд

Основные габариты

Емкость (μ F)	250V	450V
	D x H (mm)	
1	30 x 50/25 x 65	
1,5		
2		
2,5		
3		
4		
5		
6		
7	30×60	30×60
8		35×60
9		
10		
11		
12		35×60/35×70
12,5	35×60	35 x 70/40 x 75
13		
14		
15		40×70
16		
17		40×70
18		
20		
22	35×70	45×70/40×93
25		
27	40×70	40×93/45×93
30		45×93
31,5		
35		
40		
45	45×93	50×92
50		50×100
55		
60		50×100/50×120
65		50×120
70		50×120/55×120

75		55×120
80		55×120/60×120
85	50×92	60×120
90		
100	50×100	
120		
130	50×120	
150		