

Диаки

Наименование	Напр. включения, В	Ток включения, мкА	Ток в откр. состоянии макс., А	Тип корпуса
BR100/03	28 - 36	50	2	SOD-27 (DO-35, SC-40)

Тринисторы

Наименование	Напряжение в закр. состоянии макс., В	Ток отпирания макс., mA	Ток в откр. сост. макс., А	Тип корпуса
BT145-800R	800	35	25	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT148-400R	400	0.2	4	SOT-82
BT148-500R	500	0.2	4	SOT-82
BT148-600R	600	0.2	4	SOT-82
BT148W-600R	600	0.2	1	SOT-223 (SC-73)
BT149B	200	0.2	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT149D	400	0.2	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT149G	600	0.2	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT150-500R	500	0.2	4	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT150S-600R	600	0.2	4	SOT-428 (SC-63, D-PAK)
BT151-500R	500	15	12	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT151-650R	650	15	12	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT151-800R	800	15	9	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT151S-500R	500	15	12	SOT-428 (SC-63, D-PAK)
BT151S-650R	650	15	12	SOT-428 (SC-63, D-PAK)
BT151S-800R	800	15	12	SOT-428 (SC-63, D-PAK)
BT151X-500R	500	15	9	SOT-186A (TO-220F)
BT151X-650R	650	15	9	SOT-186A (TO-220F)
BT151X-800R	800	15	12	SOT-186A (TO-220F)
BT152-400R	450	32	20	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT152-600R	650	32	20	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT152-800R	800	32	20	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT152B-400R	450	32	20	SOT-404 (D2-PAK)
BT152B-600R	650	32	20	SOT-404 (D2-PAK)
BT152B-800R	800	32	20	SOT-404 (D2-PAK)
BT152X-400R	450	32	20	SOT-186A (TO-220F)
BT152X-600R	650	32	20	SOT-186A (TO-220F)
BT152X-800R	800	32	20	SOT-186A (TO-220F)
BT168E	500	0.2 (мин. 0.02)	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT168G	600	0.2 (мин. 0.02)	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT168GW	600	0.2 (мин. 0.02)	1	SOT-223 (SC-73)
BT169B	200	0.2	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT169D	400	0.2	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT169G	600	0.2	0.8	SOT-54 (SPT, E-1)
BT258-500R	500	0.2	8	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT258-600R	600	0.2	8	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT258-800R	800	0.2	8	SOT-78 (TO-220AB, SC-46)
BT258S-800R	800	0.2	8	SOT-428 (SC-63, D-PAK)
BT258X-500R	500	0.2	8	SOT-186A (TO-220F)
BT258X-600R	600	0.2	8	SOT-186A (TO-220F)
BT258X-800R	800	0.2	8	SOT-186A (TO-220F)
BT300S-600R	600	15	8	SOT-428 (SC-63, D-PAK)


СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

BT	150	S	600	R
1	2	3	4	5



- Тиристор Philips
- Серия
- Тип корпуса

не обозначается – SOT-78 (TO-220AB, SC-46), для серии 148 SOT-82 B – SOT-404 (D2-PAK), для серий 168, 169, 149 SOT-54 (SPT, E-1) D, G – SOT-54 (SPT, E-1) W – SOT-223 (SC-73) S – SOT-428 (SC-63, D-PAK) X – SOT-186A (TO-220F)


- Макс. напряжение, В
- Тип упаковки: R – на ленте



Тиристор



Симистор




Диак (динистор)

ТИРИСТОРЫ




PHILIPS

ТИПЫ КОРПУСОВ



SOT-78




SOT-82




SOD-27



SOT-54




SOT-54B



SOT-186A



SOT-223



SOT-404



SOT-428