

# **ТЕРМОСТАТЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ**



**B-1003S**

<b>Параметры</b>	
<b>Температура срабатывания</b>	30 - 120 С
<b>Допустимое отклонение</b>	+/- 6-10 С
<b>Рабочие напряжения</b>	до 250VAC
<b>Ресурс</b>	>100 тыс.
<b>Угол регулировки</b>	260 <sup>0</sup>
<b>Срабатывание/восстановление</b>	автоматическое