

Ввод кабельный для металлорукава латунный с метрической резьбой «М»



тип:
ВК-М-МР




Серия
ПРОФИ

- Для герметичного ввода–вывода кабелей и проводов, проложенных в металлорукаве, в корпусах электрощитового оборудования
- Материал:
 - гайка, корпус, накидная гайка: никелированная латунь
 - прижимная вставка: нейлон 6.6, самозатухающий по UL94V2
 - уплотнительная вставка и кольца: неопрен
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +100 °С, кратковременно +120 °С
- Степень защиты IP68
- Тип резьбы: метрическая по EN 60423
- 2 в 1: кабельный ввод и вводная муфта для металлорукава в одном изделии
- Стойкие к синтетическим маслам и всем видам топлива
- Обладают особой прочностью, долговечностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды
- Инструмент для монтажа отверстий и гидравлические прессы КВТ:
 - пресс гидравлический ПГПО-60, ПГРО-60А, ППО-60, ППО-115, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПРПО-60,
 - перфформы МПО и наборы перфформ НМПО-PG, НМПО-MG

ВК-М20(6-12 мм)-МР15 (Fortisflex)





SKU	товарные позиции	цвет	H (мм)	S (мм)	S _г (мм)	D (мм)	AG (мм)	GL (мм)
87943	БК-M12(4-8 мм)-MP10 (Fortisflex)		30	24	22	8	12	6.5
87944	БК-M16(4-8 мм)-MP10 (Fortisflex)		30	24	22	8	16	8.0
87945	БК-M16(4-8 мм)-MP12 (Fortisflex)		30	26	24	8	16	8.0
87946	БК-M16(6-12 мм)-MP15 (Fortisflex)		30	30	27	12	16	8.0
87947	БК-M20(6-12 мм)-MP15 (Fortisflex)		32	30	27	12	20	8.0
87948	БК-M20(8-16 мм)-MP20 (Fortisflex)		34	35	35	16	20	8.0
89105	БК-M25(6-12 мм)-MP15 (Fortisflex)		33	30	27	12	25	9.0
87950	БК-M25(8-16 мм)-MP20 (Fortisflex)		34	35	35	16	25	9.0
87951	БК-M25(13-18 мм)-MP25 (Fortisflex)		36	42	40	18	25	9.0
89106	БК-M32(8-16 мм)-MP20 (Fortisflex)		36	35	35	16	32	10.0
89107	БК-M32(13-18 мм)-MP25 (Fortisflex)		38	42	35	18	32	10.0
87953	БК-M32(16-25 мм)-MP25 (Fortisflex)		40	42	40	25	32	10.0
87954	БК-M32(16-25 мм)-MP32 (Fortisflex)		42	50	50	25	32	10.0
87955	БК-M40(22-30 мм)-MP38 (Fortisflex)		47	57	55	30	40	11.0
89108	БК-M50(30-38 мм)-MP50 (Fortisflex)		52	72	57	38	52	13.0
89109	БК-M63(36-44 мм)-MP50 (Fortisflex)		53	72	68	44	53	14.0