

Технические характеристики	
Напряжение постоянного тока	Максимальное напряжение: 1 000 В Погрешность: $\pm (0,1 \% + 1)$ Максимальное разрешение: 10 мкВ
Переменное напряжение	Максимальное напряжение: 1 000 В Погрешность: $\pm (0,5 \% + 2)$ Полоса пропускания переменного тока 5 кГц Максимальное разрешение: 100 мкВ
Сила постоянного тока	Максимальный ток: 10 А (20 А в течение 30 с) Погрешность: $\pm (0,4 \% + 2)$ Максимальное разрешение: 0,01 мкА
Переменный ток	Максимальный ток: 10 А (20 А в течение 30 с) Погрешность: $\pm (1,2 \% + 2)$ Максимальное разрешение: 0,01 мкА
Сопротивление	Максимальное сопротивление: 50 МОм Максимальная емкость: $\pm (0,4 \% + 1)$ Максимальное разрешение: 0,01 Ом
Емкость	Максимальная емкость: 10 000 мкФ Погрешность: $\pm (1\% + 2)$ Максимальное разрешение: 0,01 нФ
Частота	Максимальная частота: 200 кГц Погрешность: $\pm (0,01 \% + 1)$ Максимальное разрешение: 0,01 Гц
Температура	-200,0°C - 1090°C 1,0% + 10, без датчика Максимальное разрешение: 0,1°C
Проводимость	Максимальная электропроводимость: 60,00 нСм Погрешность: $\pm (1,0 \% + 10)$ Максимальное разрешение: 0,01 нСм
Коэффициент заполнения	Коэффициент заполнения 0.999 Погрешность: $\leq 0,2\%$ на кГц +0,1% Максимальное разрешение: 0.001
Ширина импульса	0 - 2 с Максимальное разрешение: 0,1 мс
Число оборотов в минуту	30 - 12 000 Погрешность: 2 Максимальное разрешение: 1
Требования к окружающей среде	
Рабочая температура	от -20°C до 55°C
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Электрический стандарт безопасности	
Электрическая безопасность	CAT III 1000 В CAT IV 600 В
Механические и общие характеристики	

Размер	186 x 86 x 32 мм
Вес	625 г
Гарантия	Срок эксплуатации
Время работы батареи	Щелочная: обычно более 400 часов