

5. Примеры композиции из модульных светильников.

apeyron®
electrics

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы знаем, что у Вас есть выбор.
Благодарим Вас, что сделали его в пользу
продукции торговой марки APEYRON electrics

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ с шинопроводом

1. Комплектация:

- 1.1. Модульный светильник в сборе с шинопроводом - 1 шт.
- 1.2. Комплект заглушек - 2 шт.
- 1.3. Упаковка - 1 шт.
- 1.4. Инструкция по установке и применению - 1 шт.

2. Назначение и основные сведения.

- 2.1. Модульный светильник Ареугоп- это источник освещения.

Места применения:

- декоративная подсветка длинных коридоров и холлов,
- дополнительная подсветка рабочих зон,
- световое наполнение витрин и стеллажей,
- декоративное освещение проемов дверей и высоких зеркал,
- создание световых дизайнерских инсталляций,
- кухонная подсветка,
- подсветка шкафов-купе

- 2.2. Декоративный алюминиевый корпус светодиодного модуля служит хорошим теплоотводом и гарантирует долгий срок службы кристаллов.
- 2.3. Токосоводящий шинопровод 24 В электробезопасен и уменьшает падение напряжения по всей длине конструкции.
- 2.4. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение светового потока
- 2.5. Большой выбор компонентов для модульных светильников позволяет создавать множество всевозможных световых конструкций ограниченных лишь прямыми углами.
- 2.6. Правильный выбор и подключение модульных светильников, согласно инструкции, гарантирует долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. Меры безопасности.

- 3.1. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности во время монтажа, а также при дальнейшей эксплуатации светильника. Не монтировать оборудование вблизи нагревательных приборов. Соблюдать класс защиты IP, указанный на изделии.
- 3.2. Диапазон рабочих температур для модульного светодиодного светильника от -10°C до +45°C с относительной влажностью воздуха не более 50% (не использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности).
- 3.3. Обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.
- 3.4. Не допускать попадания влаги и посторонних предметов в контактную схему.
- 3.5. При обнаружении повреждения изоляции проводов - прекратить эксплуатацию светильника.


4. Монтаж модульного светильника.

- 4.1. Крепление трекового шинопровода (пластмассовой двухконтактной направляющей) осуществляется на ровной поверхности.
- 4.2. Спланировать траекторию монтажа и подключение модульного светильника к сети 220 В с соблюдением мер безопасности..

4.2.1. Произвести крепеж шинопровода.



4.2.2. Установить светильник в шинопровод.



4.2.3. Соединить компоненты модульного светильника.



- 4.3. Произвести подключение адаптера блока питания к электросети 220 В.
- 4.4. Включить светильник.


 - входное напряжение
220 Вольт

 - выходное напряжение
24 Вольт

 - гарантийный срок
1 года

 IP 20

дневной
белый
4000 К



6. Уход за светильником.

- 6.1. Уход за светильником производить при выключенном напряжении электросети.
- 6.2. Регулярно протирать от пыли сухой хлопчатобумажной тряпкой.
- 6.3. При обнаружении неисправностей - прекратить эксплуатацию светильника и обратиться к квалифицированным специалистам.

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- 7.2. В случае обнаружения неисправности или выходе изделия из строя в первую очередь, необходимо отключить его от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где был приобретено изделие.
- 7.3. Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:
 - 7.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения нагрузки (в том числе перегрузки сети).
 - 7.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 - 7.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 - 7.3.4. При нарушении целостности изделия в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 7.4. Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.




8. Правила хранения.

- 8.1 Изделие должно храниться в упаковке, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без конденсации влаги, при температуре воздуха от -20°C до +40°C с относительной влажностью воздуха не более 70%. Хранение на открытых площадках запрещается.

артикул 07-14	 24 Вольт	 18 Ватт	 1200 мм	 1620 Лм
артикул 07-13	 24 Вольт	 15 Ватт	 1000 мм	 1200 Лм
артикул 07-12	 24 Вольт	 9 Ватт	 600 мм	 720 Лм
артикул 07-11	 24 Вольт	 5 Ватт	 300 мм	 400 Лм
артикул 07-10	 24 Вольт	 3 Ватт	 200 мм	 240 Лм
артикул 07-09	 24 Вольт	 2 Ватт	 100 мм	 160 Лм




АДАПТЕРЫ БЛОКА ПИТАНИЯ со шнуром



артикул 03-60	 220/24 Вольт	 72 Ватт	 1200 мм	 110x50x30 мм	
артикул 03-59	 220/24 Вольт	 24 Ватт	 1200 мм	 90x50x30 мм	
артикул 03-58	 220/24 Вольт	 12 Ватт	 1200 мм	 90x50x30 мм	

«L» и «X» КОННЕКТОРЫ для соединения

артикул 09-30	 24 Вольт	 0,6 Ватт	 30 мм	 40 Лм
артикул 09-29	 24 Вольт	 1,2 Ватт	 40 мм	 50 Лм




КОННЕКТОРЫ для соединения


артикул 09-32	 24 Вольт	 150 мм	 30 мм	
артикул 09-31	 24 Вольт	 1500 мм	 30 мм	

КОННЕКТОРЫ для АДАПТЕРОВ БЛОКА ПИТАНИЯ

артикул 09-25	 24 Вольт	 150 мм	 30 мм	
артикул 09-27	 24 Вольт	 150 мм	 30 мм	 Кнопка
артикул 09-28	 24 Вольт	 150 мм	 30 мм	 ИК-датчик



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕНСОРНЫЕ

артикул 04-07	 12/24 Вольт	 72/144 Ватт	 ИК-датчик	
артикул 04-06	 12/24 Вольт	 72/144 Ватт	 ИК-датчик	
артикул 04-05	 12/24 Вольт	 72/144 Ватт		

Расчет мощности адаптера

$$\begin{array}{c}
 \text{Light bulb icon} + \text{Light bulb icon} + \text{Light bulb icon} = \text{Light bulb icon} \\
 2 \text{ Ватт} \quad 5 \text{ Ватт} \quad 5 \text{ Ватт} \quad 12 \text{ Ватт}
 \end{array}$$

