


Паяльник HF-40 с подачей припоя 220В 20/40Вт



Описание

Профессиональный. Повышает производительность работы в 3 раза! Работа одной рукой! Шпуля вмещает до 200 г припоя. Два положения уровня нагрева жала: высокое и низкое. Термостойкая карболитовая рукоятка. Для подачи припоя к месту пайки необходимо просто нажать на курок. Легкая замена припоя любого диаметра в диапазоне между 0,8 мм и 1,6 мм. Несколько раз нажать на курок, при этом вытолкнется старый и войдет новый припой. Механизм подачи может регулировать величину подачи припоя от 4,5 мм до 6 мм. Оснащен держателем катушки. Компактная и легкая конструкция для неутомительной работы в течение длительного времени. Специальное покрытие жала значительно увеличивает срок его службы. Для достижения наилучших результатов диаметр припоя 1,6 мм ... 0,8 мм, катушка 150г/200г.

Характеристики

- Напряжение: 220 В АС 50/60Гц
- Потребляемая мощность: 40/20 Вт
- Длина: 190мм (без сетевого шнура)
- Вес: 305 г (без сетевого шнура)
- Диаметр жала: 4мм

Запасные части (приобретаются отдельно)

- Нагревательный элемент HF-40H
- Фторопластовый носик HF-40/60N
- Жало HF-40RT

