

## OSE-Pes03 ПАЯЛЬНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Электрические паяльники OSE-Pes03 используются при лужении и пайке различных деталей. 100% медное жало марки M1 обеспечивает высокую теплопередачу. Конструкция паяльника включает круглую металлическую пластину, расположенную перпендикулярно к нагревательному элементу, что гарантирует долговременную работу паяльника без люфта рабочего жала.



100%  
 МЕДЬ

ЖАЛО

- Расплавленный припой аккуратно и быстро ложится на разогретое медное жало паяльника в процессе лужения.
- Быстрый разогрев до рабочей температуры, благодаря спиральному нихромовому нагревателю.
- Эргономичная рукоятка из прочного полиамида.



Жало прямой конус

Жало прямая лопатка

Код продукта	Ном. напряжение, В	Ном. мощность, Вт	Частота, Гц	Рабочая темп-ра, °С	Время разогрева, мин	Тип нагревателя	Форма жала	Материал рукоятки	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OSE-Pes03-30W-KP	220	30	50/60	410-430	не более 4	спиральный	конус прямой	полиамид	100/1	4660134 80837 6
OSE-Pes03-40W-KP	220	40	50/60	410-430	не более 4	спиральный	конус прямой	полиамид	100/1	4660134 80838 3
OSE-Pes03-60W-KP	220	60	50/60	410-430	не более 4	спиральный	конус прямой	полиамид	100/1	4660134 80839 0
OSE-Pes03-30W-LP	220	30	50/60	410-430	не более 4	спиральный	лопатка прямая	полиамид	100/1	4650230 90005 0
OSE-Pes03-40W-LP	220	40	50/60	410-430	не более 4	спиральный	лопатка прямая	полиамид	100/1	4650230 90006 7
OSE-Pes03-60W-LP	220	60	50/60	410-430	не более 4	спиральный	лопатка прямая	полиамид	100/1	4650230 90007 4