

## OSE-Рер01 ПАЯЛЬНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Электрические паяльники OSE-Рер01 используются при лужении и пайке различных деталей. 100% медное жало марки М1 обеспечивает высокую теплопередачу.

Эргономичная рукоятка в форме пистолета обеспечивает удобный хват, а также позволяет паять в ограниченном пространстве.



**РЕЖИМА РАБОТЫ**



**ЖАЛО**

- Расплавленный припой аккуратно и быстро ложится на разогретое медное жало паяльника в процессе лужения.
- Быстрый разогрев до рабочей температуры, благодаря спиральному нихромовому нагревателю.
- 2 уровня мощности для работы с различными материалами и деталями.
- Рукоятка пистолетной формы выполнена из крепкого конструкционного пластика.



**Жало прямой конус**



**Жало прямая лопатка**

Код продукта	Ном. напряжение, В	Ном. мощность, Вт	Частота, Гц	Рабочая темп-ра, °С	Время разогрева, мин	Тип нагревателя	Форма жала	Материал рукоятки	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OSE-Рер01-70W-KP	220	30/70*	50/60	200/300	не более 4	спиральный	конус прямой	конструкционный пластик	100/1	4660134 80840 6
OSE-Рер01-130W-KP	220	30/130*	50/60	200/450	не более 4	спиральный	конус прямой	конструкционный пластик	100/1	4660134 80841 3
OSE-Рер01-70W-LP	220	30/70*	50/60	200/300	не более 4	спиральный	лопатка прямая	конструкционный пластик	100/1	4650230 90003 6
OSE-Рер01-130W-LP	220	30/130*	50/60	200/450	не более 4	спиральный	лопатка прямая	конструкционный пластик	100/1	4650230 90004 3

\*Продолжительность работы в режиме ускоренного нагрева – не более 30 секунд, затем 40 секунд в обычном режиме.