

- Part number : TRW 12160
- Description : 1/2" ratchet wrench
- Mecanism : « Unicorn » hammer (strong torque)
- Head : Enclosed construction
- Square drive : 1/2"
- Max loosening torque : 163 N/m
- Air consumption : 119 l/min.
- Rotation speed: 600 rpm (unloaded)
- Inlet thread : 1/4" BSPF
- Hose ID : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Sound level : 95 dBa
- Vibrations : 13 m/s²
- Length : 350 mm
- Weight : 1,76 kg
- Material : Composite body, aluminum head
- Speed : Adjusting screw on handle
- Benefits : Heavy duty, light, easy, powerful



Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis