


СОЕДИНИТЕЛИ ТИПА СНП58, СНО63

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Соединители электрические низкочастотные прямоугольные типов СНП 58 для печатного монтажа и СНО 63 для объемного монтажа, врубного сочленения предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов при напряжении до 250В, 400В, 1000В (в зависимости от контактности) и силе тока до 2А; применяются в вычислительных комплексах, в приборостроении, в автоматизированных системах управления технологическими процессами. Соединители изготавливают 2 типов, 4 типономиналов, 3 конструктивных исполнения. Исполнения: 20 – розетка косвенного соединения печатной платы прямая; 23 – вилка косвенного соединения печатной платы угловая; 24 – розетка объёмного монтажа. Технические условия Ке0.364.043 ТУ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Климатическое исполнение – В
2. Количество контактов – 16, 32, 48, 64, 96
3. Шаг контактов – 2,5мм
4. Сопротивление контактов, Ом – 0,015
5. Сопротивление изоляции, МОм – 10^6
6. Усилие расчленения соединителей, кгс – 3...9,5
7. Усилие расчленения контактов, кгс: 0,03-0,12
8. Температура окружающей среды, °С: -60...+70
9. Синусоидальная вибрация:
 - диапазон частот, Гц – 1...2000
 - амплитудное ускорение, g – 10
10. Многократные удары:
 - ударное ускорение, g – 40
 - длительность действия, мс – 2...10
11. Одиночные удары:
 - ударное ускорение, g – 500
 - длительность действия, мс – 1...2
12. Минимальная наработка:
 - часов – 10000
 - количество сочленений-расчленений – 500
13. Минимальный срок сохраняемости, лет – 12

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

