

# A1024068

## TOP-KNOBS 24

Suitable for rotary potentiometer with round shaft ends according to DIN 41591. Lateral screw fixing by hex-socket set screw (1.5 mm) and cup point.  
Max. tightening torque: 50 Ncm.

### Supply

1 TOP-KNOB



### TECHNICAL DATA

Material	PA 6	Diameter	24 mm
Colour	volcano	Height	16 mm
Standards	RoHS compliant, REACH compliant	Bore hole	6 mm

Please take the dimensions from current parts. These are subject to material- and manufacturing-specific tolerances.

### PURCHASING DATA

Weight/1 part	6 g
Customs tariff number (OKW product)	84879090
Country of manufacture	Germany

### CUSTOMISING OPTIONS

What else do you need to create your own personal product? We can supply our enclosures and tuning knobs fully modified to suit your electronic components and design requirements. Please advise for anything else we can do for you.

# A1024068

TOP-KNOBS 24

## Customising options for A1024068



Machining



Printing



Laser marking



Installation / Assembly  
of accessories

# A1024068

## TOP-KNOBS 24

### SYSTEM COMPONENTS TO COMPLETE



A1101003  
 Pin  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 coral



A1101004  
 Pin  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 beach



A1101005  
 Pin  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 lagoon



A1101006  
 Pin  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 sky



A1101007  
 Pin  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 mineral



A1102004  
 Globe  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 beach



A1102007  
 Globe  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 mineral



A1103004  
 Disk  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 beach



A1103007  
 Disk  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 mineral



A1104003  
 Wing  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 coral



A1105003  
 Arrow  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 coral



A1105004  
 Arrow  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 beach



A1105005  
 Arrow  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 lagoon



A1105006  
 Arrow  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 sky



A1105007  
 Arrow  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 mineral

# A1024068

TOP-KNOBS 24

## ACCESSORY "SCREWS"



A6207009  
Round nut M7 x 0.75




A6210009  
Round nut M10 x 0.75




A6295009  
Round nut 3/8"-32G


Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.




Schnitt A-A




Schnitt A-A




Schnitt A-A




Schnitt A-A



Schnitt A-A



Schnitt A-A



Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen.  
Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen  
Fertigungstoleranzen


Please take the dimensions from current parts.  
These are subject to material- and manufacturing-  
specific tolerances

Informationskopie  
wird nicht aktualisiert  
Copy for Information  
will not be updated

Erst. am: 10.06.2022  
Erst. von: J. Wiesbächer  
Freig. am:  
Freig. von:  
Revision: 01

Toleranzen:  
DIN 16901 T130  
Volumen:

Status:  
ENTWICKLUNG  
Zeichnungsart:  
KUNDE



Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler  
begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Ein-  
baumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typographi-  
cal and other errors do not justify any claim for damages. All  
dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute  
d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous  
prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec  
les boîtiers avant le montage.



This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH  
and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence  
not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.

TOP-KNOBS 24  
Top-Knob ø24

A1024...

M 1:1

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugs-  
weise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Dateiname:  
00010462