

ДИОДЫ ШОТТКИ КД273А÷Е; КД273АС÷ЕС

Область применения диодов Шоттки определяется их основными характеристиками:

- низкое прямое падение напряжения;
- высокое быстродействие;
- фактическое отсутствие заряда обратного восстановления.

Предпочтительным является применение диодов Шоттки в низковольтовых мощных выпрямителях с выходными напряжениями в несколько десятков вольт, на высоких частотах переключения.

Диоды могут успешно применяться в импульсных источниках питания, конверторах, устройствах заряда батарей и т. п.

Основные паспортные данные

Параметр	Обозначение	КД273А÷Е КД273АС÷ЕС	Един. измерения
Прямой средний ток (на вывод)	$I_{F(AV)}$	20	А
Обратное напряжение	V_{RRM}	25/50/75/100/150/200	В
Импульсный ток (на вывод) @ $t_P = 5$ мкс, синусоид	I_{FSM}	1200/1000/800/700/600/520	А
Прямое падение (на вывод)	V_F	0.65/0.75/0.85/0.95/1.05/1.15	В
Температура перехода	T_J	от -45 до +125	°С

Температурные и механические характеристики

Параметр	Обозна- чение	КД273А÷Е КД273АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения
Диапазон				

рабочих температур перехода	T_J	-45 до +125	°C	-
Диапазон температур хранения	T_{STG}	-55 до +150	°C	-
Максимальное тепловое сопротивление переход-корпус	R_{thJC}	2.5	°C/Вт	Режим постоянного тока
Типовое тепловое сопротивление корпус-теплоотвод	R_{thCS}	0.50	°C/Вт	При монтаже на выровненную поверхность теплоотвода через теплопроводящую пасту
Условия монтажа	Мин. Макс.	T	6 12	кг-см
Тип корпуса	ТО-220АС/ТО-220АВ			-

Обратное напряжение

Тип прибора	Обозна-чение	КД273А КД273АС	КД273Б КД273БС	КД273В КД273ВС	КД273Г КД273ГС	КД273Д КД273ДС
Максимальное обратное напряжение (В)	V_R					
Макс. имп. обратное рабочее напряжение (В)	V_{RWM}	25	50	75	100	150

Предельное значение параметров

Параметр	Обозна-чение	КД273А÷Е КД273АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения
Максимальный средний прямой ток (на вывод)	$I_{F(AV)}$	20	A	Прямоугольные импульсы с коэффициентом заполнения 50 %
Максимальный пиковый ток (одиночный импульс) (на вывод)	I_{FSM}	1200/1000/800/ 700/600/520	A	5мкс синусоид. 3мкс прямоуг.
		200		10мкс синусоид. 6мкс прямоуг.

Электрические характеристики

Параметр	Обозна-чение	КД273А÷Е КД273АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения
Максимальное прямое падение напряжения на (вывод) (1)	V_{FM}	0.65/0.75/0.85/0.95/ 1.05/1.15	B	@20 A, $T_J=25$ °C
Максимальное прямое падение напряжения на (вывод) (1)	V_{FM}	0.6/0.7/0.8/0.9/ 1.0/1.10	B	@20 A, $T_J=125$ °C
Максимальный обратный ток утечки на (вывод) (1)	I_{RM}	1.0 2.0 (КД273Е, ЕС)	mA	$T_J=25$ °C, V_R =номинал. V_R
Максимальный обратный ток утечки на (вывод) (1)	I_{RM}	10.0 20.0 (КД273Е, ЕС)	mA	$T_J=125$ °C, V_R =номинал. V_R
Максимальная емкость перехода	C_T	1700	пФ	$V_R=5$ В (в диапазоне частот

на (вывод)				от 100 кГц до 1 МГц) 25 °C
Типовая индуктивность на (вывод)	Ls	8	нГн	Измеряется между выводами на расстоянии 5 мм от корпуса
Макс. скорость нарастания обратного напряжения	dv/dt	10.000	В/мкс	-

(1) - Длительность импульса <300 мкс, коэффициент заполнения <2 %.

Ближайшие аналоги

КД273А/ КД273АС	КД273Б/ КД273БС	КД273В/ КД273ВС	КД273Г/ КД273ГС	КД273Д/ КД273ДС	КД273Е/ КД273ЕС
отсутствует/ отсутствует	MBR1645 (Motorola)/ 30CPQ045 (IR)	отсутствует/ 30CPQ080 (IR)	50SQ100 (IR)/ 30CPQ100 (IR)	отсутствует/ 30CPQ150 (IR)	отсутствует/ отсутствует