

Техническое описание на FIT 80611

- Мощность 2000 Вт
- Рабочая температура 60/400/600 °С
- Тип пистолетный
- Тип двигателя щеточный
- Режим холодной продувки нет
- Регулировка температуры ступенчатая
- Расход воздуха 300/500/500 л/мин
- Количество насадок в наборе 4
- ЖК-дисплей нет
- Вес нетто 0.73 кг
- Min рабочая температура 60 °С
- Защита от перегрева да