

Прессы аккумуляторные

Профили обжима



Гексагональный



Четырехстороннее
вдавливание





Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз

ПГРА-240 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц

- Компактный 6-тонный аккумуляторный пресс с гидравлическим приводом для опрессовки медных и алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц



- В комплекте:
 - аккумуляторный пресс ПГРА-240
 - набор из 7 сменных матриц
 - 2 аккумулятора: Li-Ion, 14.4 В
 - зарядное устройство от сети 220 В
 - ремешок для ношения на руке
 - прочный пластиковый кейс



- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 10–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²



- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)



- Кнопка ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня на холостом ходу



- Вращающаяся П-образная голова



- Гексагональная опрессовка
- Возможность работы одной рукой
- Максимальное усилие: 6 т
- Время опрессовки: 3–6 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 60 мин.
- Вес комплекта/инструмента: 8.40/2.50 кг
- Длина: 420 мм
- Габариты кейса: 500x400x135 мм



*“Механика, гидравлика, электрика.
3 ступени эволюции
механизма усиления руля.
Приобщайся к тренду!”*

СА-220 (КВТ)

сетевой адаптер для работы от сети 220 В

- Выходное напряжение: 14.4 В
- Совместимость: аккумуляторный инструмент КВТ
- Длина провода: 4.8 м
- Вес: 0.73 кг



Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз

ПГРА-300 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц

- Мощный пресс с усилием обжима 12 тонн для опрессовки медных и алюминиевых наконечников
- Корпус пресса имеет широкое плоское основание, что обеспечивает устойчивость инструмента на ровной поверхности и позволяет управлять процессом одной рукой
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- Светодиодная индикация состояния батареи на корпусе инструмента
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц

- В комплекте:
 - аккумуляторный пресс ПГРА-300
 - набор из 10 сменных матриц
 - 2 аккумулятора: Li-Ion, 14.4 В
 - зарядное устройство от сети 220 В
 - прочный пластиковый кейс





- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 25–300 мм²
 - алюминиевые наконечники 16–240 мм²
- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня на холостом ходу
- Открытая вращающаяся С-образная голова
- Гексагональная опрессовка
- Размер створа между матрицами: 30.5 мм
- Возможность работы одной рукой
- Максимальное усилие: 12 т
- Время опрессовки: 7–13 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 60 мин.
- Вес комплекта/инструмента: 13.70/6.25 кг
- Длина: 440 мм
- Габариты кейса: 590x360x170 мм



*“Едва слышное урчание мотора –
единственное напоминание
о том, что выполняется
тяжелая работа.”*

Дополнительные аксессуары:
сетевой адаптер СА-220





Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз

Профессиональный инструмент КВТ

ПГРА-300БМ (КВТ)

безматричный гидравлический аккумуляторный пресс

- Опресовка силовых наконечников, соединителей и аппаратных зажимов любых стандартов до 300 мм²
- Четырехсторонняя клиновидная опрессовка за счет встроенных выдвижных пуансонов
- Продуманная конструкция пресса дает возможность производить опрессовку одной рукой
- Пуансоны обеспечивают автоматическое центрирование наконечника во время опрессовки
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- Светодиодная индикация состояния батареи на корпусе инструмента
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс с отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства



- В комплекте:
 - аккумуляторный пресс ПГРА-300БМ
 - 2 аккумулятора: Li-Ion, 14.4 В
 - зарядное устройство от сети 220 В
 - плечевой ремень
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 10–300 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–300 мм²
- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- Сброс давления и возвратное движение пуансонов нажатием кнопки
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня на холостом ходу
- Вращающаяся рабочая голова
- 4-х сторонняя точечная опрессовка
- Размер створа: 22 мм
- Возможность сброса давления в любой момент
- Возможность работы одной рукой
- Максимальное усилие: 6 т
- Ход поршня: 17 мм
- Время опрессовки: 6 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 60 мин.
- Вес комплекта/инструмента: 10.50/4.80 кг
- Длина: 400 мм
- Габариты кейса: 570x455x145 мм

Дополнительные
аксессуары:
сетевой адаптер
СА-220

*“Никакой возни с матрицами!
Заведи наконечник
в открытую часть
и нажми кнопку...”*

