

**Connector**

straight

IP66

PG thread

Verschraubung

gerade

IP66

PG Gewinde

**VND****PMAFIX**

application	<ul style="list-style-type: none"> for cable protection systems in a wide range of applications
material	<ul style="list-style-type: none"> high-grade, specially formulated polyamide 6
characteristics	<ul style="list-style-type: none"> very high impact resistance easy installation: simply push the conduit in high conduit pull-out strength can be easily re-opened with a screwdriver very good chemical properties fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
ingress protection	IP66, please refer to Info-No. 10
compatible with	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
colour	black, grey


Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> für Kabelschutz in einem breiten Anwendungsgebiet
Material	<ul style="list-style-type: none"> hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> hervorragende Schlagfestigkeit einfachste Montage: Rohr einschieben hohe Wellrohr-Ausreisskräfte einfache Wiederöffnung mit Schraubenzieher sehr gute chemische Eigenschaften passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)
Dichtheit	IP66, siehe Info-No. 10
passend zu	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
Farbe	schwarz, grau

order no.	thread size	conduit size	dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit	
black	PG	NW	g	Ø D max.	L	sw	kg/100 pcs	PU/pcs	
grey									
Bestell-Nr.	Gewinde-grösse	Rohrgrösse	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit	
schwarz	PG	NW	g	Ø D max.	L	sw	kg/100 Stk.	VE/Stk.	
grau									
BVND-P07MGT-11	SVND-P07MGT-11	07	07	11.0	16.5	34.5	14	0.4	100
BVND-P070GT-11	SVND-P070GT-11	07	10	11.0	20.0	36.5	17	0.5	100
BVND-P072GT-11	SVND-P072GT-11	07	12	11.0	23.5	39.0	20	0.7	100
BVND-P09MGT-11	SVND-P09MGT-11	09	07	11.0	20.0	34.5	14	0.4	100
BVND-P090GT-11	SVND-P090GT-11	09	10	11.0	20.0	36.5	17	0.5	100
BVND-P092GT-11	SVND-P092GT-11	09	12	11.0	23.5	39.0	20	0.6	100
BVND-P097GT-11	SVND-P097GT-11	09	17	11.0	29.5	47.5	26	1.2	100
BVND-P11MGT-11	SVND-P11MGT-11	11	07	11.0	23.0	34.5	14	0.5	100
BVND-P110GT-11	SVND-P110GT-11	11	10	11.0	23.0	36.5	17	0.5	100
BVND-P112GT-11	SVND-P112GT-11	11	12	11.0	23.5	39.0	20	0.7	100
BVND-P117GT-11	SVND-P117GT-11	11	17	11.0	29.5	47.5	26	1.2	100
BVND-P13MGT-11	SVND-P13MGT-11	13.5	07	11.0	26.0	34.5	14	0.5	100
BVND-P130GT-11	SVND-P130GT-11	13.5	10	11.0	26.0	36.5	17	0.6	100
BVND-P132GT-11	SVND-P132GT-11	13.5	12	11.0	26.0	39.0	20	0.7	100
BVND-P137GT-11	SVND-P137GT-11	13.5	17	11.0	29.5	47.5	26	1.1	100
BVND-P160GT-11	SVND-P160GT-11	16	10	11.0	29.5	36.5	17	0.7	100
BVND-P162GT-11	SVND-P162GT-11	16	12	11.0	27.5	39.0	20	0.9	100
BVND-P163GT-11	SVND-P163GT-11	16	23	11.0	37.0	51.0	32	1.5	50
BVND-P167GT-11	SVND-P167GT-11	16	17	11.0	29.5	47.5	26	1.0	100
BVND-P213GT	SVND-P213GT	21	23	12.0	37.0	52.0	32	1.7	50
BVND-P296GT	SVND-P296GT	29	36	12.0	54.0	67.5	50	4.0	20
BVND-P299GT	SVND-P299GT	29	29	12.0	44.0	53.0	40	2.2	30
BVND-P366GT	SVND-P366GT	36	36	13.0	55.0	66.0	50	4.0	20
BVND-P368GT	SVND-P368GT	36	48	13.0	69.0	68.5	65	6.5	10
BVND-P428GT	SVND-P428GT	42	48	13.0	69.0	68.5	65	5.8	10
BVND-P488GT	SVND-P488GT	48	48	13.0	69.0	66.5	65	6.2	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
B = colour-black	Farbe schwarz
S = colour-grey	Farbe grau
VN = type straight	Typ gerade
D = IP66	IP66
P = thread type	Gewindeart
16 = thread size	Gewindegrösse
7 = NW conduit	NW Rohr
GT = universal safety clip	Universal-Sicherheitsperre
11 = thread length	Gewindelänge

B VND - P 16 7 GT - 11



**Connector**

straight

IP66

PG thread

Verschraubung

gerade

IP66

PG Gewinde

**VND**

PMAFIX



properties		unit	value	test method
<i>Eigenschaften</i>		<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
Mechanical properties	<i>Mechanische Eigenschaften</i>			
Tensile modulus	<i>Zug-E-Modul</i>	N/mm ²	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	<i>Reissfestigkeit</i>	N/mm ²	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	<i>Kerbschlagzähigkeit</i>	kJ/m ²	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermal properties	<i>Thermische Eigenschaften</i>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	- 40 ... +105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+ 160	
Fire safety characteristics	<i>Brandschutzeigenschaften</i>			
Application approvals	<i>Anwendungszulassungen</i>			
System test	<i>Systemprüfung</i>			
Please refer to Info-No. 10	<i>siehe Info-Nr. 10</i>			
Chemical properties	<i>Chemische Eigenschaften</i>			
Please refer to catalogue PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch	<i>ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX- Katalog oder unter www.pma.ch</i>			
Environmental properties	<i>Umwelteigenschaften</i>			
RoHS and REACH compliant	<i>RoHS- und REACH-konform</i>		yes / ja	EU Directive 2002/95/EC
Weathering resistance	<i>Witterungsbeständigkeit</i>			
Weathering (UV/humidity) for black colour	<i>Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe</i>		very good / <i>sehr gut</i>	
Content of delivery	<i>Lieferumfang</i>			
Connector with premounted clip	<i>Verschraubung mit vormontierter Sperr</i>			
Mounting indication	<i>Montagehinweis</i>			
Push-in with a slight twist and pull back slightly to ensure the conduit clicks into place	<i>Einstossmontage mit leichter Drehbe- wegung und anschliessend leichtem Zurückziehen damit die Hakenelemente optimal einrasten</i>			
Please consider the appropriate assembly instructions on www.pma.ch	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende Montageanleitung unter www.pma.ch</i>			



← → push-in / einstossen

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zurich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch