



JININ ELECTRET CONDENSER MICROPHONE UNITS

ЕСМ-10

1. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

(0 dB=1V/ μ bar, 1KHz,
VCC=1.5V, RL=2K Ω)

A: -56 \pm 3dB


B: -60 \pm 3dB

C: -64 \pm 3dB

D: -68 \pm 3dB

E: -72 \pm 3dB

2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Импеданс : низкий
2. Напряжение питания : 1.5V
3. Диапазон рабочего напряжения : 1.5V - 10V
4. Потребляемый ток : 0.5mA MAX
5. Отношение сигнал/шум : от 40 dB
6. Предельное звуковое давление : 120 dB

4. РАЗМЕРЫ

