

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул модели IB12-2000S/II

Тип Блок питания

Электротехнические данные

Вход	Входное напряжение / Частота	100-240В, ~60/50Гц
	Потребляемый ток	<650мА
Выход	Номинальное выходное напряжение (с нагрузкой/без нагрузки)	11.4-12.6В
	Макс. выходной ток	2000мА
	Макс. мощность	24Вт
	Эффективность	86.8%
Изоляция	Сопротивление изоляции	100МΩ (при напряжении 500В DC)
	Напряжения пробоя	АС 3000В 10мА (макс) в течение 1 мин, АС 3300В 5мА (макс) в течение 3 сек
Защита	От перегрузки	Есть
	От короткого замыкания	Есть
Ток утечки		0,25мА (макс)
Приработка		2 часа при 40°C
Пульсации		120мВ (при полной нагрузке)

Технические данные

Тип сетевой вилки	Евро-вилка
Размер выходного штекера	5.5×2.1×10 мм
Индикация подключения к сети	Есть
Полярность	“Плюс” в центре
Вес	124 г
Температура работы	0-40°C
Температура хранения	-25-70°C