

# Camelion.

## Компактное зарядное устройство



BC1001

### Инструкция по эксплуатации

#### Меры предосторожности

Для предотвращения нежелательных последствий, которые могут возникнуть в результате неправильного использования ЗУ, внимательно изучите инструкцию. Обращайтесь к ней в случае необходимости.

1. В случаях непредвиденных обстоятельств (\*) обесточьте ЗУ.

\* непредвиденные обстоятельства:

- появление дыма
- деформация ЗУ
- наличие утечек из устройства
- сломанный или треснутый корпус

2. Во избежание удара электростатическим током не применяйте ЗУ во влажных условиях.

3. Используйте ЗУ только внутри помещений.

4. Не используйте ЗУ с поврежденной сетевой вилкой.

5. Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте ЗУ самостоятельно.

6. ЗУ не предназначено для использования маленькими детьми и слабоумными людьми.

7. Не разбирайте и не собирайте ЗУ.

8. Не используйте аккумуляторы как источники питания для детекторов дыма.

9. Избегайте совместного использования батарей различных размеров и емкостей в электронных устройствах.

10. Запрещается заряжать солевые, щелочные батареи, а также аккумуляторы других электрохимических систем (не Ni-Mh и Ni-Cd)

#### Вступление

Поздравляем Вас с покупкой изделия под маркой Camelion. Компактное зарядное устройство (далее - ЗУ) обладает следующими свойствами.

**Заряжает 1 или 2 аккумулятора типа AA / AAA или 1 аккумулятор типа 6F22(9V) - Ni-Mh / Ni-Cd.** Время заряда от 2 до 15 часов в зависимости от емкости аккумулятора (см таблицу).

**Складывающаяся сетевая вилка** делает ЗУ полезным во время путешествий.

**3 независимых канала заряда** делают ЗУ удобным для использования

**Компенсационный заряд**

Эта функция реализована в модели BC1001A 12 часовой таймер (только для BC 1001A)

автоматически отключит ЗУ от сети через 12 часов.

**Защита от неправильной установки аккумуляторов** выключит ЗУ в случае нарушения полярности.

**Начало заряда при нулевом напряжении.**

Обычно аккумуляторы обладают нулевым потенциалом.

В случае, если он равен нулю, многие ЗУ не могут начать процесс заряда. Данное ЗУ может заряжать аккумуляторы даже с нулевым потенциалом.

**3 светодиодных индикатора заряда.**


Индикаторы загораются, когда идет заряд. При достижении заряда индикатор гаснет.

For additional inquiries, comments or to explore Camelion charger solutions, visit our website at [www.camelionbattery.com](http://www.camelionbattery.com) or email us at [info@camelionbattery.com](mailto:info@camelionbattery.com)


#### Применение

Компактное ЗУ заряжает AA, AAA, 9V аккумуляторы

1. Установите аккумуляторы



2. Вставьте ЗУ в розетку. Загорится красный индикатор



**3. BC1001A:** После достижения заряда индикатор выключается. Отсоедините ЗУ от сети, извлеките аккумуляторы. Это предотвратит их разряд.



**3. BC1001B:** Когда аккумуляторы заряжены, индикатор продолжает гореть. Время заряда определяется по таблице. После заряда отсоедините ЗУ от сети, извлеките аккумуляторы. Это предотвратит их разряд.



#### Для Вашей безопасности

1. Дети могут пользоваться ЗУ только под присмотром взрослых.
2. Протрите ЗУ чистой сухой салфеткой. Держите в чистоте металлические контакты.
3. Если светодиодный индикатор не горит, проверьте правильность подключения к электросети. Если индикатор начал мигать, аккумулятор может быть дефектным, неправильно установленным, или в цепи может быть короткое замыкание. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать ЗУ.

4. Время заряда для аккумуляторов различной емкости определяется по таблице

5. Соблюдайте полярность при установке аккумуляторов.

6. Заряжайте только Ni-Mh / Ni-Cd аккумуляторы. аккумуляторы других типов а также первичные батареи заряжать запрещается.

7. ЗУ использовать только внутри помещений.

8. Не разбирайте / собирать ЗУ.

#### Технические характеристики

Input AC 100-240V ~50Hz/60Hz

Output: DC 2 x (1.4V = 200mA) AA/AAA Size

DC 1 x (9V = 25mA) 9V Size (BC1001A)

DC 1 x (9V = 16mA) 9V Size (BC1001B)

Operating Temperature: 0°C - +C 40°C, 25°C Optimal

Storage Temperature: -20°C - +65°C, 25°C Optimal

Температурный диапазон работы ЗУ  
Температурный диапазон хранения ЗУ

Температурный диапазон хранения ЗУ

#### Время заряда аккумуляторов

Batteries types & sizes	Charging time (Hours)
Ni-MH AA 2000mAh	12h
Ni-MH AA 1500mAh	9h
Ni-MH AAA 1000mAh	6h
Ni-MH 9V 200mAh	9.6h
Ni-Cd AA 800mAh	4.8h
Ni-Cd AAA 300mAh	1.8h

\*These charging times are only a small selection of the batteries you can charge up. Please refer to the Camelion charging table on [www.camelionbattery.com](http://www.camelionbattery.com) for a full list of battery capacities and charging times.

Camelion © 2008  
1001AM0408

