


## ПАСПОРТ

# Кронштейн для крепления монтажной коробки К.РТВ10. \_\_\_\_\_ х \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Назначение:** Предназначена для крепления соединительных коробок на трубопроводах с системой электрического обогрева Лонг-лайн.

**Способ монтажа:** Крепление к трубопроводу при помощи опоясывающего хомута, затяжка болтами. Коробки крепятся болтами на пластину ПЛ.РТВ 1007-01.

### Состав:



– хомут К.РТВ10	2 шт.	– хомут К.РТВ10	2 шт.
– скоба К.РТВ10	1 шт.	– труба 25x2,8	1 шт.
– болт М10x25	2 шт.	– полоса В-4x40	1 шт.
– болт М10x40	2 шт.	– болт М10x25	2 шт.
– гайка М10	4 шт.	– болт М10x40	2 шт.
– шайба Ø10	8 шт.	– гайка М10	4 шт.
		– шайба Ø10	8 шт.

Соответствует требованиям КД

**Материал:** сталь

### Комплект поставки:

Кронштейн для крепления монтажной коробки К.РТВ10. \_\_\_\_\_ х \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт.

Товар не подлежит обязательной сертификации

## TECHNICAL CERTIFICATE

### Bracket for mounting of the junction box

**K.PTB10.** \_\_\_\_\_ **x** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Purpose:** Designed for fixing junction boxes on pipelines with Longline electric heating system.

**Installation method:** Fastened to the pipeline with an encircling stirrup, tightened with bolts. The boxes are fastened onto the plate PL.RTV 1007-01.

**Structure:**



– stirrup K.PTB10	2 pcs.	– stirrup K.PTB10	2 pcs.
– clamp K.PTB10	1 pc.	– pipe 25x2,8	1 pc.
– screw-bolt M10x25	2 pcs.	– bar B-4x40	1 pc.
– screw-bolt M10x40	2 pcs.	– screw-bolt M10x25	2 pcs.
– nut M10	4 pcs.	– screw-bolt M10x40	2 pcs.
– washer Ø10	8 pcs.	– nut M10	4 pcs.
		– washer Ø10	8 pcs.

Complies with the requirements of design documentation

QA Stamp

**Material:** steel

**Delivery set:**

Bracket for mounting of the junction box  
K.PTB10. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ pcs.

The product is not subject to mandatory certification