

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPJKT предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP66 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	нейлон + оцинкованная сталь + модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +115С
Степень защиты	IP66

Тип	Диаметр гофротрубы AD, мм	Размер резьбы AG, мм	Длина резьбы GL, мм	Упаковка шт.
DPJKT-08	Ø8	M16x1.5	12,00	50
DPJKT-10	Ø10	M16x1.5	12,00	50
DPJKT-12	Ø12	M20x1.5	12,00	25
DPJKT-15	Ø15	M20x1.5	12,00	25
DPJKT-20	Ø20	M25x1.5	13,00	25
DPJKT-25	Ø25	M32x1.5	15,00	10
DPJKT-32	Ø32	M40x1.5	15,00	10
DPJKT-38	Ø38	M50x1.5	16,00	5

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

DPJKT



Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям и ультрафиолету

Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов: JSH—с оболочкой PVC, PE, PA, PU

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@tmc-web.ru

