



**К293КП12БП****Однонаправленное мощное МОП-реле 400В/0.7А****Описание**

МОП-реле содержит кристаллы инфракрасного AsGaAl-светодиода, фотовольтаического драйвера со схемой ускорения выключения и кристалл мощного МОП-транзистора. Высокая стабильность сопротивления в открытом состоянии обеспечивается благодаря золотым покрытиям контактирующих поверхностей. Типовое значение тока переключения реле составляет 0.5 мА. Реле работает с постоянным напряжением. Поставляется в корпусах SIP12.

Габаритный чертеж**Схема****Особенности**

напряжение коммутации 400 В
ток коммутации 0.7 А
выходное сопротивление 2 Ом
входной рабочий ток 10 мА

Применение

замена электромагнитных реле
силовой изолированный интерфейс
управление обмотками реле
управление э/магнитными клапанами

Обозначение при заказе

микросхема К449КП12БП

Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Параметр	Обозн.	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Коммутируемое напряжение	Uком	В	-	400	-
Коммутируемый ток	Iком	А	-	0.7	-
Импульсный коммутируемый ток	Iком.и	А	-	3	tимп=20 мс
Входной ток	Iвх	мА	10	25	-
Импульсный входной ток	Iвх.и.	мА	-	150	ti=100 мкс
Входное обратное напряжение	Uвх.обр.	В	0	3.5	-
Температура окружающей среды	To	°С	-45	85	-
Температура пайки	Tп	°С	235±5		1.5 мм от корп. 2 с

Электрические параметры

Параметр	Обознач.	Ед. изм.	Мин.	Тип.	Макс.	Режим измерения
Входное напряжение	Uвх	В	1.1	1.2	1.5	Iвх=10 мА
Выходное сопротивление	Rвых.	Ом	-	1	2	Iвх=10 мА, Iком=0.7 А
Ток утечки в закрытом состоянии	Iут.вых.	мкА	-	0.1	100	Uком=60 В
Время включения	tвкл.	мс	-	5	20	Rн=1 кОм, Uком=50В, Iвх=10 мА
Время выключения	tвыкл.	мс	-	0.3	5	Rн=1 кОм, Uком=50В, Iвх=10 мА
Выходная емкость	Cвых	пФ	-	1500	-	Iвх=0, Uком=0, F=1 МГц
Напряжение изоляции	Uиз	В	1500	-	-	1 мин, RH<50%

Сопротивление изоляции	Риз	Ом	10^{12}	-	-	Uиз=500 В
Проходная емкость	Спр	пФ	-	-	5	-