


Поисковые данные, назначение и область применения сверхминиатюрных ламп СМН

Тип лампы	Код ОКП	Обозначение нормативно-технических документов	Предприятие изготовитель (N в списке)	Основное назначение и область применения
СМН1,2-60	346643 110106	ТУ16-535. 830-89	31	Для сувениров и электрических приборов
СМН12-5	346643210608	ТУ 16-535.956-80	11,31	Для сигнализации
СМН5-70	346643 110304	ТУ 16-545. 335-80	31	Для освещения шкал приборов
СМН6-150-1	346643 110403	ТУ16-545.433-83	31	В качестве сигнальных и осветительных элементов
СМН15-1,2	346643 110502	ТУ16-675.025-84	31	Для подсветки табло приборов
СМН3-7	346643 110601			
СМН3-130	346534143 110	ТУ 16-675.207-87	11	Для приборов и осветительных устройств
СМН5-80	346643 110700	ТУ 16-90 ИЖШЦ 675 11 0.001 ТУ	10	Для электробытовой техники, электронных игр, электрогирлянд, ЭВМ
СМН5-80-1	346643 110810			
СМН6-20	346643 110909			
СМН6-75	346643			


	111104			
СМН6-20-1	346643 111005			
СМН6-75-1	346643 111203			
СМН9-55	346643210707			
СМН9-55-I	346643210806			
СМН 10-50	346643210905			
СМН10-50-1	346643211004			
СМН8-65	346643211100	ТУ 16-92 ИЖШЦ 675 11 2.005 ТУ	10	Для медицинских автоматов АСИ (автомат сжигания игл), электробытовой техники, электронных игр, электрогирлянд, ЭВМ
СМНК6-80	34 6534 164102	ТУ 16-87 ИКВА 675 100.001 ТУ	11	В качестве источника красного света для приборов и пультов управления
СМНК6-80-2	346534 164507			
СМН1,25-40	346534121109	ТУ 16-90 ИКВА 675 110.001 ТУ	11	Для подсветки шкал приборов
СМН2,5-50	346534131106			
СМН6,3-	346534213104	ТУ 16-88 ИКВА	11,31	Для осветительных, сигнальных

20-3		675 11 3.002 ТУ		и индикаторных элементов
СМ6/100	346534 121110	ТУ 16-88 ИКВА 675 11 5. 001 ТУ	11	В качестве источника света в кнопочных переключателях
СМНЖ6- 80-2	346534 161504			
СМН36- 80-2	346534162502	ТУ 16-87 ИКВА 675 120.001 ТУ	11	Для подсвета мнемосхем
СМНС6- 80-2	346534163500			
СМН6-150	346534 153503	ТУ 16-88 ИКВА 675 125. 001 ТУ	11	Для аппаратуры
МН6,3-20	346534211108		10, 11, 31	
СМН6,3- 20-2	346534211504			
СМН9-60	346534231504			
СМН9-60- 2	346534231509	ТУ 16-88 ИФМР 675 100.001 ТУ	10	Для световой сигнализации
СМН 10-5 5	346534241110			
СМН10- 55-2	346534241506			
СМНС6- 80	346534151100	ТУ 16-88 ИФМР 675 100.002 ТУ	10	Для приборов и пультов управления


СМНС6-80-2	346534151505			
СМНС8-60-1	346534221501	ТУ 16-87 ИФМР 675 126. 001 ТУ	10	Для оптических систем электроизмерительных приборов




a
СМ6/100




б
СМН1,2-60; СМН5-70, МН5-80-1,
СМН6-20-1, СМН6-75-1, СМН6-80-2,
СМН6.3-20-2; СМН9-55-1, СМН9-60-2,
СМН10-55-1, СМН10-55-2, СМН12-5,
СМНЖ6-80-2, СМН36-80-2,
СМНК6-80-2, СМНС6-80-2




б
 CMH1,25-40; CMH2,5-50




з
 CMH1.5-12, CMH3-7,
 CMH6-150,
 CMH6-150-1, CMH8-60-1,
 CMH8-65



д
 CMH3-130



е
 CMH5-80, CMH6-20; CMH6-75, CMH6-80,
 CMH6.3-20, CMH9-55, CMH9-60, CMH10-50,
 CMH10-55, CMHK6-60



ж
 CMH6.3-20-3