





Position
position — 25


Reihe
row




Reihe
row



X
5:1




X



**Lochbild
Board drillings**

Position
position — 25



Reihe
row



Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,025$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,025$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

*) Löcher nicht metallisiert
 Non-metallized drillings

17 21 110 <u>4</u> 102	—	min. $0,76 \mu\text{m}$ ($30 \mu\text{m}$) Au über/over min. $1,27 \mu\text{m}$ ($50 \mu\text{m}$) Ni
17 21 110 <u>2</u> 102	2	Au über/over Ni
17 21 110 <u>1</u> 102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating per IEC

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3	Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances siehe / see IEC 61076-4-101	
	Detail.	Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste Typ A, 110 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type A, 110 pol. with shield row-f
	Insp.	29.06.99	Hm		
Stand.		Ko			
25016	HARTING KGaA			 TB 17 21 110 x102	Blatt/ page
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP		