

TAD P380800

- Part # : TAD P380800
- Description : 13 mm drilling tool
- Chuck : Diameter 13 mm (1/2")
- Chuck type : Self tightening
- Power : 0,45 cv / 330 W
- Air consumption : 113 l/min. (no load)
- Rotation speed : 450 / 800 tr/min.
- Inlet thread : 1/4" BSPF
- Hose ID : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Sound level : 80 dBa
- Vibrations : 1,13 m/s²
- Length : 210 mm
- Weight : 1,7 kg
- Material : Composite body, rubber cover (handle)
- Reverse selector : Screw - unscrew
- Bon/off push button : 2 positions (speeds)



Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis