

Артикул модели DN300

Тип Универсальный блок питания

Электротехнические данные

Вход	Входное напряжение / Частота	230В~50Гц
	Входная мощность	8,7Вт
Выход	Номинальное выходное напряжение	3-4,5-6-7,5-9-12В
	Номинальная выходная сила тока	300мА
	Номинальная мощность	3,6ВА
Сопротивление	Сопротивление изоляции	100МΩ (при напряжении 500В DC)
Защита	От перегрева	Термопредохранитель: 125°C/2А
	Напряжение пробоя	AC 3750В в течение 1 мин или . AC 4000В в течение 2сек

Технические данные

Тип сетевой вилки	Евро-вилка
Первичная обмотка	3220Т/ 0,09мм
Вторичная обмотка	63Т-83Т-104Т-125Т-147Т-197Т/0,3 7мм
Сердечник	41х 16мм
Размер выходного штекера	8шт.: 5.5×2.5 мм 5.5×1.5 мм 5.0×2.1 мм 3.5×1.35 мм 3,5мм 2,5мм 4.0х1.7 мм 2.35х0.75мм
Полярность	изменяемая
Вес	258гр
Размер корпуса	82 х 56х 84мм