

**SECURITE MAXIMALE :**

- ✓ Indémanchable grâce à une liaison tête-manche par résine époxy

**EFFICACE :**

- ✓ Table bombée pour ne pas marquer les pièces à frapper

**PRISE EN MAIN SÛRE :**

- ✓ Garde élargie pour ne pas laisser échapper le marteau

**DURABILITE :**

- ✓ Pratiquement incassable

**CONFORTABLE :**

- ✓ Une matière absorbante et un coup de fouet affiné pour réduire les vibrations et donc la fatigue de l'utilisateur

**3 MATIERES COMBINEES POUR UN RESULTAT PARFAIT :**

- ✓ 1. **Graphite** : pour une meilleure résistance. Pas de risque de casse de manche
- ✓ 2. **Polypropylène** : pour une réduction des vibrations
- ✓ 3. **Elastomère** : pour une prise en main parfaite et excellente résistance aux chocs et aux solvants d'ateliers

**NORMES :**

- ✓ NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601



**CARACTERISTIQUES**

**DONNEES PRODUIT**

**ILV DISPONIBLE**

Produit nu : L x l x H (cm) / Poids : (kg)

32,5 x 10,5 x 2,9 / 0,725kg

Produit Packagé : L x l x H (cm) – Poids : (kg)

32,5 x 10,5 x 2,9 / 0,725kg

Contenance :

1 Marteau

Packaging type / cutcase (oui/non):

Vrac gencodé / non

Brochable (oui / non) :

Non

**Pas d'ILV disponible pour ce produit**

